

PHILIPS

Lightstrip Plus 燈 條延伸版 V4 1 公尺


Hue White 及 Color
Ambiance

整合式 LED

透過藍牙立即控制

使用應用程式或語音控制*

新增 Hue 橋接器以釋放更多功能



8718699703608



無限可能

使用這款 1 公尺的延伸燈條，擴大光線的覆蓋範圍，將燈條延長至 10 公尺。僅適用於 Lightstrip Plus。

自由塑造光感生活

- 需要 Philips Lightstrip Plus 與 Philips Hue bridge

產品特點

需要 Lightstrip Plus



本產品僅能用於延伸 Philips Hue Lightstrip Plus, 且必須與 Philips Hue bridge 連接。

規格

設計與外型

- 顏色: 彩色
- 材質: 矽膠

環境

- 操作濕度: 5% < H < 95% (非冷凝)
- 操作溫度: -20°C 到 45°C

隨附額外功能/配件

- 變色 (LED): 是
- 漫射光效: 無
- 可調式: 是
- 內建 LED: 是

保固

- 2 年: 是

照明特性

- 演色性指數 (CRI): >80

燈條

- 色溫燈串: 2000-6500 K
- 可切割性: 是
- 可延伸性: 是
- 燈串輸入電壓: 100V-240V
- 使用壽命: 25,000 h
- 最大待機功率: 0.5 W
- 燈串瓦數: 11.5 W
- 寬度: 15 mm
- 長度: 39.3 in
- 寬度: 0.57 in

其他

- 類型: 燈條

包裝資訊

- EAN: 8718699703608

耗電量

- 瓦數: 11.5 W
- 待機耗電量: 0.50 W

產品尺寸與重量

- 淨重: 0.053 kg
- 淨重: 0.117 lb
- 高度: 0.55 cm
- 長度: 100 cm
- 寬度: 1.45 cm

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 流明輸出 (4000K): 1,030 lm
- 使用壽命達: 25,000 h
- 使用壽命: 25,000 h
- 主電源: 24 V DC
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: II - 雙層絕緣
- 光源可替換性: 不可自行更換的 LED 光源
- 控制齒輪的可替換性: 控制器可由終端使用者自行更換
- 流明輸出 (2700K): 570 lm

內容物

- 彎角連接器纜線: 1
- 電源變壓器: 1

支援項目

- 與效果功能相容: Yes
- Philips Hue 應用程式: IOS 15 及更新版本, Android 10.0 及更新版本
- Philips Hue 藍牙應用程式: IOS 15 及更新版本, Android 9.0 及更新版本

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718699703608
- 淨重: 0.06 kg
- 淨重: 0.12 kg

- 高度: 140 mm
- 長度: 55 mm
- 寬度: 88 mm
- 材質編號 (12NC): 929002269205



出版日期: 2023-11-10
版本: 0.540

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com