

PHILIPS

Żarówka

LED

10,5–100 W

E27

Chłodna biel



8718699704148



Ciepłe białe światło z zachowaniem wysokiej jakości

Znajome kształty, które kochasz. Zużywają około 80% mniej energii niż tradycyjne żarówki dzięki najnowszej technologii energooszczędnej LED i mają dziesięć razy dłuższy okres eksploatacji.

Stwórz właściwe oświetlenie dla swojego domu

- Idealny wybór do oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach

Więcej niż oświetlenie

- Nowoczesna technologia LED w stylu vintage

Wysokiej jakości oświetlenie LED, które będzie Ci służyć przez wiele lat

- Zaprojektowane dla komfortu Twoich oczu

Zalety

Idealny wybór do oświetlenia ogólnego



Nowoczesne oświetlenie we wszystkich kierunkach za pomocą standardowych żarówek LED firmy Philips, doskonale do oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach.

Nowoczesne oświetlenie LED w stylu vintage

Żarówki LED Classic działają w oparciu o standardową technologię energooszczędną LED. Dzięki temu można cieszyć się najnowocześniejszą technologią w stylu retro.

Zaprojektowane dla komfortu Twoich oczu



Łatwo zauważyć, jak silne światło może męczyć oczy. Zbyt jasne powoduje powstawanie odbłasków. Zbyt łagodne powoduje migotanie. Teraz możesz delikatnie rozjaśnić swój świat diodami LED zaprojektowanymi tak, aby były delikatne dla oczu i tworzyły idealną atmosferę w Twoim domu.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Ściemnialna: Nie
- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Żarówka bezkierunkowa
- Gniazdo: E27
- Typ szkła: Matowy
- Wykończenie żarówki: Matowy
- Materiał żarówki: Szyba

Wymiary źródła światła

- Wysokość: 10,4 cm
- Szerokość: 6 cm

Stylistyka i wykończenie

- Materiał: Szyba

Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Liczba cykli pracy: 20 000

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Nominalny strumień świetlny: 1521 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 0.5 s
- Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom): 4000 K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 144,00 lm/W
- Strumień Świetlny: 1 521 lm
- Wartość efektu stroboskopowego (SVM): 0,4

Różne

- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Wydajność: 144 lm/W
- Zgodność z normą UE RoHS: Tak

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8718699704148
- EAN: 871869970414800
- Tytuł produktu: LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10

Moc

- Współczynnik mocy (ułamek): 0.52

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.52
- Zasilanie: 220–240 V
- Moc: 10,5 W
- Odpowiednik w watach: 100 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): D
- Zużycie energii: 10,5 W

Wymiary i waga produktu

- Długość: 10,4 cm

Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 15 000 h

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60 Hz
- Numer Rejestracyjny EPREL: 387432
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere
- Z możliwością przyciemniania: Nie
- Wartość migotania (PstLM): 1
- Częstotliwość linii: 50 to 60 Hz
- Podstawa-nasadka: E27

Źródło światła

- Niezmienna barwa światła: 6

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718699704148
- Waga netto: 0,03 kg
- Waga brutto: 0,05 kg
- Wysokość: 12 cm
- Długość: 6,6 cm
- Szerokość: 6,6 cm
- Numer materiału (12NC): 929002026531



Data wydania:
2024-02-05
Wersja: 0.286

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com