PHILIPS

„Lightstrip“ lauko 5 metrų

„Hue White and color ambiance“

1 x 5 metrų „lightstrip“


Balta ir spalvota šviesa

Pridėtas maitinimo šaltinis

Išmanusis valdiklis su duomenų šakotuvu „Philips Hue Bridge“*



8718699709853



Neribotos galimybės

Išryškinkite savo lauko erdvę naudodami šviesos juostą „Philips Hue“. Lanksti ir puikiai šviesą išsklaidanti šviesos diodų juosta lauke puikiai sukurs tiesioginio ir netiesioginio apšvietimo efektą.



Neribotos galimybės

- Maitinimo šaltinis ir kištukas yra pridedami
- Pagražinkite savo kiemą lauko apšvietimu
- Prisijunkite prie „Hue Bridge“, kad galėtumėte visiškai išmaniai valdyti apšvietimą
- Orų pokyčiams atspari šviesos juosta
- Lanksti šviesos juosta, kurią galima formuoti ir lankstyti
- Visiškai tolygi, išsklaidyta juostos šviesa



Ypatybės

Maitinimo šaltinis ir kištukas yra pridedami



Pagrindinė pakuotė pristatoma su visais elementais, kurių jums reikės darbo pradžiai: apšvietimo juostele ir lauko maitinimo šaltiniu. Taigi, viskas, ką turite padaryti – tai išpakuoti, sumontuoti ten, kur norite, ir įjungti.

Pagražinkite savo kiemą



Suteikite sodui galimybę švytėti taip, kaip savo namui. Daugiau kaip 16 milijonų spalvų ir 50 000 šiltų bei šaltai baltų atspalvių leis papuošti išorę taip, kaip vidų – nesvarbu, ar apšviečiate takelį, ar ką nors įdomaus mėgstamoje vidaus kiemo dalyje.

Prisijunkite prie „Hue Bridge“



Šį gaminį reikia prijungti prie „Hue Bridge“, kad būtų galima naudoti visus išmaniuosius valdiklius ir funkcijas. Valdykite apšvietimą, naudodami „Philips Hue“ programą, nustatykite laikmačius, apšvietimo tvarką, pridėkite arba pašalinkite šviestuvus ir ne tik. *„Hue Bridge“ parduodamas atskirai

Orų pokyčiams atspari šviesos juosta



Lauko šviesos juosta gali atlaikyti visokias oro sąlygas: nuo mažų balų iki kelias valandas trunkančios liūties.

Lanksti šviesos juosta



Visiškai lanksčią lauke naudoti skirtą šviesos juostą galite formuoti ir visaip lankstyti, kad šviestų taip, kaip norite. Pažymėkite vingiuotą takelį arba leiskite jai vyniotis aukštyn siena ar kolona; naudodamiesi pridėtais spaustukais ir varžtais galite įrengti ją bet kur.

Visiškai tolygi ir išsklaidyta



„Philips Hue“ lauko šviesos juosta turi specialią dangą, kuri skleidžia arba išsklaido spinduliuojamą baltą ar spalvotą šviesą. Šviesos juostos nereikia slėpti – nesvarbu, ar naudojate tiesioginiam, ar netiesioginiam apšvietimui: matote tik gryną šviesą.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila
- Spalva: įvairių spalvų
- Medžiaga: silikonas

Aplinkosauga
- Darbinė drėgmė: 5 % <H<95 % (be kondensacijos)
- Darbinė temperatūra: –20–45 °C

Papildoma funkcija / priedas
- Spalvų keitimas (LED): Taip
- Išsklaidyta šviesa: Taip
- Reguliuojamas šviesos srautas: Taip
- Integruota LED: Taip

Garantija
- 2 metai: Taip

Šviesos savybės
- Spalvos indeksas (CRI): >80

„Lightstrip“
- Spalvos temperatūra: 2000-6500 K
- Galima nukirpti: Ne
- Galima pailginti: Ne
- Įvesties įtampa: 220V-240V
- Veikimo trukmė: 25 000 val.
- Maks. energijos suvartojimas budėjimo režimu: 0,5 W
- Galingumas: 37,5 W
- Plotis: 11 mm
- Ilgis: 191,7 in
- Plotis: 0,43 in

Kita
- Tipas: Šviesos juosta

Pakuotės informacija
- EAN: 8718699709853

Energijos sąnaudos
- Galingumas: 37,5 W
- Energijos sąnaudos budėjimo režimu: 0,50 W

Gaminio matmenys ir svoris
- Grynas svoris: 1,440 kg
- Grynas svoris: 3,17 lb
- Aukštis: 2 cm
- Ilgis: 487 cm
- Plotis: 1,1 cm

Techninė priežiūra
- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys
- Liumenų našumas esant 4000 K: 1 650 lm
- Naudojimo laikas iki: 25 000 val.
- Veikimo trukmė: 25,000 h
- Elektros energija: 220–240 V diapazonas
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: G
- IP kodas: IP67
- Apsaugos klasė: II - dviguba izoliacija
- Papildomos savybės: Diffused light effect
- Šviesos šaltinio pakeičiamumas: Nekeičiamasis šviesos diodų šaltinis
- Valdymo įrangos pakeičiamumas: Valdymo įtaisas, kurį gali pakeisti galutinis vartotojas
- Liumenų našumas esant 2700 K: 1 500 lm

Dėžutės turinys
- Maitinimo adapteris: 1

Palaiko
- Suderinama su efektų funkcija: Yes
- „Philips Hue“ programėlė: IOS 15 ir naujesnės versijos, „Android“ 10.0 ir naujesnės versijos
- „Philips Hue“ „Bluetooth“ programėlė: IOS 15 ir naujesnės versijos, „Android“ 9.0 ir naujesnės versijos

Pakuotės matmenys ir svoris
- EAN/UPC – gaminys: 8718699709853
- Grynas svoris: 1,44 kg
- Grynasis svoris: 1,77 kg
- Aukštis: 21 cm
- Ilgis: 9,6 cm
- Plotis: 38,2 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929002289102

8718699709853

Išleidimo data:
2024-02-03
Versija: 0.835

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com