

PHILIPS

Śweczka i mini-
śweczka

LED

5,5–40 W

E14

Ciepła biel



8718699718251



Jasne światło LED

Żarówki LED firmy Philips zapewniają wysokiej jakości światło, wyjątkowo długi okres eksploatacji oraz natychmiastowe i znaczące oszczędności energii.

Wysokiej jakości światło

- Poszerz swoją wiedzę o oświetleniu

Stwórz właściwe oświetlenie dla swojego domu

- Doskonałe do opraw dekoracyjnych

Zalety

Poszerz swoją wiedzę o oświetleniu



Światło może mieć różne temperatury barwowe oznaczane za pomocą jednostek zwanych kelwinami (K). Źródła światła o niskiej wartości kelwinów zapewniają ciepłe,

łagodniejsze światło, a źródła światła o wysokiej wartości kelwinów dają światło chłodne, bardziej pobudzające. Wskaźnik oddawania barw (CRI) opisuje wpływ źródła światła na wygląd kolorów. Wskaźnik CRI naturalnego światła słonecznego wynosi 100. Wskaźnik CRI źródeł światła LED firmy Philips jest zawsze wyższy niż 80, dzięki czemu wiernie i naturalnie oddają one kolory.

Doskonale do oprawy dekoracyjnej



Współczesne oświetlenie za pomocą żarówek LED firmy Philips w kształcie kulki do stosowania w oprawach dekoracyjnych, takich jak żyrandole, wentylatory sufitowe, listwy oświetleniowe i latarnie.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Ściemnialna: Nie
- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Typ bezkierunkowy w kształcie kulki
- Gniazdo: E14
- Technologia: LED
- Typ szkła: Matowy

Wymiary źródła światła

- Wysokość: 8,4 cm
- Waga: 0,02 kg
- Szerokość: 4,5 cm

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 a
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Liczba cykli pracy: 15 000

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Kategoria barwy światła: Ciepła biel
- Nominalny strumień świetlny: 470 lm
- Czas rozświetlania: 0.4 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: Natychmiastowa pełna jasność światła

Różne

- EyeComfort: Nie

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 45 mA
- Wydajność: 85 lm/W

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8718699718251
- EAN: 871869971825100
- Tytuł produktu: LED 40W P45 E14 WW FR ND 4PF/6 DISC

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.53
- Zasilanie: 220–240 V
- Moc: 5,5 W
- Odpowiednik w watach: 40 W
- Etykieta efektywności energetycznej (EEL): F

Wymiary i waga produktu

- Długość: 8,35 cm

Wartości znamionowe

- Znamionowy kąt rozsyłu światła: 150 °
- Trwałość znamionowa: 15 000 h
- Znamionowy strumień świetlny: 470 lm
- Moc znamionowa: 5.5 W

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60 Hz

Źródło światła

- Niezmienna barwa światła: 6

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718699718251
- Waga netto: 0,072 kg
- Waga brutto: 0,106 kg
- Wysokość: 11,500 cm
- Długość: 4,600 cm
- Szerokość: 18,600 cm
- Numer seryjny (12NC): 929001253740



Data wydania: 2023-11-09
Wersja: 0.473

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com