

PHILIPS

Vela y lustre

LED

5,5 W - 40 W

E14

Blanco cálido



8718699718275



Iluminación mediante LED brillante

Las bombillas LED de Philips proporcionan una luz de gran calidad, una duración extremadamente larga y un importante ahorro de energía inmediato.

Luz de alta calidad

- Más información sobre iluminación

Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

- Forma y tamaño similar a las bombillas incandescentes estándar

Destacados

Más información sobre iluminación



Temperatura del color: la luz puede tener diferentes temperaturas de color,

que se indican en una unidad llamada Kelvin (K). Las bombillas con un valor Kelvin bajo producen una luz cálida, más acogedora, mientras que las que tienen un valor Kelvin más alto producen una luz fría, más energizante. IRC: el índice de reproducción cromática (IRC) se utiliza para describir el efecto de la fuente de luz en el aspecto de los colores. La luz solar tiene un IRC de 100 y el de las bombillas LED de Philips siempre es

superior a 80 para garantizar la reproducción de colores reales y naturales.

Sustituye lámparas incandescentes estándar

Con su forma habitual y atractiva, esta bombilla LED de bajo consumo es perfecta para sustituir bombillas incandescentes tradicionales.

Especificaciones

Características

- Regulable: No
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla de vela no direccional
- Casquillo: E14
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Mate

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 10,3 cm
- Peso: 0,02 kg
- Anchura: 3,5 cm

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 a
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 15.000

Características de la luz

- Consistencia del color: 6SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Categoría de color de luz: Blanco cálido
- Flujo lumínico nominal: 470 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante

Varios

- Comodidad para la vista: No

Otras características

- Corriente de la bombilla: 45 mA
- Eficiencia: 85 lm/W

Información del embalaje

- EAN: 8718699718275
- EOC: 871869971827500
- Título del producto: LED 40W B35 E14 WW FR ND 4PF/6 DISC

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.53
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 5,5 W
- Potencia equivalente: 40 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 10,3 cm

Valores nominales

- Ángulo de apertura nominal: 200 °
- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
- Flujo lumínico nominal: 470 lm
- Potencia nominal: 5.5 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz

La bombilla

- Consistencia del color: 6

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:
8718699718275
- Peso neto: 0,100 kg
- Peso bruto: 0,146 kg
- Altura: 11,500 cm
- Longitud: 6,200 cm
- Anchura: 12,300 cm
- Número de material (12NC):
929001253640



Fecha de emisión:
2023-11-08
Versión: 0.378

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com