

PHILIPS

Candle & Lustre

LED

5,5 W - 40 W

E14

Luce bianca calda



8718699718275



illuminazione a LED brillante

Le lampadine LED Philips garantiscono un'illuminazione di alta qualità, una durata eccezionale e un risparmio energetico immediato e cospicuo.

Luce di qualità elevata

- Ulteriori informazioni sulla luce

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina a incandescenza standard

In evidenza

Ulteriori informazioni sulla luce



Temperatura di colore: la luce può avere diverse temperature di colore,

indicate con l'unità di misura Kelvin (K). Le lampadine con valore Kelvin basso emettono una luce calda, più rilassante, mentre quelle con valore Kelvin più alto producono una luce fredda, più energizzante. IRC: l'indice di resa cromatica (IRC) viene utilizzato per descrivere l'effetto di una sorgente di luce sull'aspetto del colore. La luce solare naturale ha un IRC di 100. L'IRC delle lampadine LED di Philips è

sempre maggiore di 80 e questo assicura colori più fedeli e naturali.

Sostituisce la lampadina sfera a incandescenza

Grazie al design pulito, le forme compatte e le dimensioni ridotte, la lampadina LED a risparmio energetico è la soluzione perfetta per la sostituzione delle lampadine alogene tradizionali.

Specifiche

Caratteristiche

- Dimmerabile: No
- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Candela non direzionale
- Attacco: E14
- Tecnologia: LED
- Tipo di vetro: Incassi con lente satinata

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 10,3 cm
- Peso: 0,02 kg
- Larghezza: 3,5 cm

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 a
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Durata nominale: 15.000 ore
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Luce colorata: Luce bianca calda
- Flusso luminoso nominale: 470 lm
- Tempo di accensione: <0.5 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: Massima intensità luminosa istantanea

Varie

- EyeComfort: No

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 45 mA
- Efficienza: 85 lm/W

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699718275
- EOC: 871869971827500
- Nome prodotto: LED 40W B35 E14 WW FR ND 4PF/6 DISC

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.53
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 5,5 W
- Wattaggio lampada equivalente: 40 W
- Etichetta di efficienza energetica (EEL): F

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 10,3 cm

Valori stimati

- Apertura fascio luminoso: 200 °
- Durata nominale: 15.000 ore
- Flusso luminoso nominale: 470 lm
- Potenza nominale: 5.5 W

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz

Lampadina

- Uniformità colore: 6

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699718275
- Peso netto: 0,100 kg
- Peso lordo: 0,146 kg
- Altezza: 11,500 cm
- Lunghezza: 6,200 cm
- Larghezza: 12,300 cm
- Numero del materiale (12NC):
929001253640



Data di rilascio:
2023-11-09
Versione: 0.383

© 2023 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com