

PHILIPS

Spot

LED

3,2 W-40 W

GU10

Soğuk Beyaz

8718699720506



Odaklanmış parlak ışık demeti ile dayanıklı LED vurgulu aydınlatma

Philips LED spotlar; odaklanmış parlak ışık demeti, son derece uzun kullanım ömrü ve önemli derecede enerji tasarrufu sağlar. Bu spot, GU10 duylu 40 W'lık spotlarınız için uzun ömürlü muhteşem bir alternatiftir.

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Her yerde güvenle kullanılabilir ve geri dönüşüme uygundur

Eviniz için ideal ışığı sağlayın

- Vurgulu aydınlatma için mükemmel seçim

Özellikler

Tehlikeli madde kullanılmaz

Philips LED ışıklarda kesinlikle hiçbir tehlikeli madde bulunmadığından, her yerde güvenle kullanılabilirler ve geri dönüşüme uygundurlar.

Vurgulu aydınlatma için mükemmel seçim



Tanıdık geniş açılı ışık çıkışına (36 derece) sahip modern bir aydınlatma olan bu LED spot, hem vurgulu aydınlatma hem de genel amaçlı aydınlatma için uygundur. Gömülü lambalarda ve raylı lamba sistemlerinde kullanılabilmesinin yanı sıra mutfak, mutfak masası aydınlatması, oturma odası ve yemek odalarında kullanmak için idealdir.

Teknik Özellikler

Özellikler

- Kısılabilir: Hayır
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Yönlendirmeli reflektör
- Soket: GU10
- Teknoloji: LED

Ampul boyutları

- Yükseklik: 5,4 cm
- Ağırlık: 0,036 kg
- Genişlik: 5 cm

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 10 a
- lumen bakım faktörü: 70%
- Nominal kullanım ömrü: 10.000 h
- Açma / kapama (anahtarlama) sayısı: 50.000

Işık özellikleri

- Işın açısı: 36 °
- Renk tutarlılığı: 6SDCM
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 4000 K
- Işık Renk Kategorisi: Soğuk Beyaz
- Nominal ışık akısı: 315 lm
- Başlama süresi: 0.5 s
- Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam ışık

Çeşitli

- GözRahatlığı: Hayır

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 30 mA
- Verim: 98 lm/W

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8718699720506
- EOC: 871869972050600
- Ürün başlığı: Essential LED 40W GU10 840 36D TR

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.4
- Gerilim: 220-230 V
- Watt: 3,2 W
- Watt eşdeğeri: 40 W

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 5,4 cm

Nominal değerler

- Nominal ışın açısı: 36 °
- Nominal kullanım ömrü: 10.000 h
- Nominal ışık akısı: 315 lm
- Nominal en yüksek yoğunluk: 600 cd
- Nominal güç: 3.2 W

Teknik özellikler

- Frekans: 50 Hz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718699720506
- Net ağırlık: 0,036 kg
- Brüt ağırlık: 0,051 kg
- Yükseklik: 6,000 cm
- Uzunluk: 5,100 cm
- Genişlik: 5,100 cm
- Malzeme numarası (12NC): 929002057487



Yayın tarihi: 2023-11-10
Sürüm: 0.19

© 2023 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com