

PHILIPS

A60 - E27 智慧型燈泡 - 800


Hue 全彩情境系列

透過 Hue 橋接器 智慧控制 1600 萬色

白色和彩色燈光

智慧控制

新增 Hue 橋接器 以釋放更多功能



8718699722289



輕鬆實現智慧照明

只要一盞燈，就能為任何房間增添色彩，提供日常所需的廣泛運用，並搭配 1600 萬色靈活變化。透過藍牙連線來控制單一房間營造迷人氛圍，或與 Hue 橋接器連結以充分發揮完整功能。

無限可能

- 離家遙控功能
- 回到明亮溫暖的家
- 利用智慧型燈具營造有人在家的氣氛
- 可語音控制燈光

規格

離家燈光控制




透過 Philips Hue App，讓您即使人不在家，依然可以控制自家的燈光。只要啟動遠端遙控功能，即可開關自家的燈光，還可以讓家裡以您喜歡的方式亮起。

營造有人在家的氣氛



不在家的時候，使用 Philips Hue App 設定排程。您的智慧型燈具會在選定的時間亮起，有時候提早或延後幾分鐘，就像家裡隨時有人一樣。

用您的聲音控制



Hue 橋接器可搭配 Alexa、Apple HomeKit 和 Google Assistant 使用，讓您可用聲音控制燈光。您可以聲控開啟及關閉燈光、調整至所需的亮度，甚至可設定燈光氛圍。

回到有燈光的家



啟用 Philips Hue App 辨識您在住家附近的功能，選定的智慧型燈具即會在您下車或走到大門之前自動亮起。

焦點

燈泡尺寸

- 尺寸 (寬 x 高 x 深): 60x110

環境

- 操作濕度: 5% < H < 95% (非冷凝)
- 操作溫度: -20°C 到 45°C

隨附額外功能/配件

- 可透過 Hue 應用程式與開關調光: 是

保固

- 2 年: 是

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80

包裝資訊

- EAN: 8718699722289

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 流明輸出 (4000K): 806 lm
- 重量: 70
- 燈泡技術: LED
- 燈座: E27
- 流明輸出 (2700K): 570 lm

燈泡

- 色溫: 2000K-6500K +16 million colors
- 外形規格: A60
- 輸入電壓: 110V-130V
- 使用壽命: 25,000 h
- 光輸出: 白色和彩色燈光
- 流明輸出: 806 lm, 4000K
- 最大運作功率: 9.5 W
- 最大待機功率: 0.5 W
- 切換循環次數: 50,000
- 功率因數: 0.5
- 額定使用壽命: 25,000 h
- 可升級軟體: 是
- 啟動: 立即 100% 照明輸出
- 瓦數: 9.5 W
- 等效瓦數: 60 W
- 通訊協定: 藍牙和 Zigbee
- 可深度調光: 是
- 可升級軟體: 連接到藍牙應用程式或 Hue 橋接器時

內容物

- Hue 燈泡: 1

支援項目

- 與 HomeKit 相容: Yes
- Philips Hue 應用程式: IOS 15 及更新版本, Android 10.0 及更新版本
- 聲控助理: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (透過 Hue Bridge), Microsoft Cortana (透過 Hue Bridge)

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718699722289
- 淨重: 0.07 kg
- 淨重: 0.1 kg
- 高度: 16.5 cm
- 長度: 7.5 cm
- 寬度: 8.8 cm
- 材質編號 (12NC): 929002313002



發行日期: 2024-02-04
版本: 0.384

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com