

# PHILIPS

## 入門套件 E27


Hue 全彩情境系列

透過 Hue 橋接器 智慧控制 1600  
萬色

智慧控制

使用應用程式或語音控制\*

內附 Hue 橋接器



8718699722401



## 輕鬆實現智慧照明

使用 Philips Hue 全彩情境系列 入門組為家增添情境色彩。此套組包含 3 顆智慧型全彩燈泡和一個 Hue 橋接器，您可以充分控制燈光、存取 Hue App 設定並享受豐富的照明體驗。

### 無限可能

- 離家遙控功能
- 回到明亮溫暖的家
- 利用智慧型燈具營造有人在家的氣氛
- 可語音控制燈光

# 規格

## 離家燈光控制




透過 Philips Hue App，讓您即使人不在家，依然可以控制自家的燈光。只要啟動遠端遙控功能，即可開關自家的燈光，還可以讓家裡以您喜歡的方式亮起。

## 營造有人在家的氣氛



不在家的時候，使用 Philips Hue App 設定排程。您的智慧型燈具會在選定的時間亮起，有時候提早或延後幾分鐘，就像家裡隨時有人一樣。

## 用您的聲音控制



Hue 橋接器可搭配 Alexa、Apple HomeKit 和 Google Assistant 使用，讓您可用聲音控制燈光。您可以聲控開啟及關閉燈光、調整至所需的亮度，甚至可設定燈光氛圍。

## 回到有燈光的家



啟用 Philips Hue App 辨識您在住家附近的功能，選定的智慧型燈具即會在您下車或走到大門之前自動亮起。

# 焦點

## 燈泡尺寸

- 尺寸 (寬 x 高 x 深): 60x110

## 環境

- 操作濕度: 5% < H < 95% (非冷凝)
- 操作溫度: -20°C 到 45°C

## 隨附額外功能/配件

- 可透過 Hue 應用程式與開關調光: 是

## 保固

- 2 年: 是

## 服務

- 保固: 2 年

## 技術規格

- 重量: 72
- 燈泡技術: LED

## Hue Bridge

- 直徑: 26 mm
- 頻帶: 2400-2483, 5 MHz
- 最大配件數: 12
- 最大燈泡數: 50
- 電源變壓器: 100-240 V AC/50-60Hz
- 耗電量: 250mA max

**燈泡**

- 色溫: 2000K-6500K +16 million colors
- 能效標籤 (acc (EU) 874/2012; A++ - E): A+
- 燈座: E27
- 外形規格: A60
- 輸入電壓: 110V-130V
- 使用壽命: 25,000 h
- 光輸出: 1600 萬色
- 流明輸出: 806 lm, 4000K
- 最大運作功率: 9 W
- 最大待機功率: 0.5 W
- 切換循環次數: 50,000
- 功率因數: 0.5
- 額定使用壽命: 25,000 h
- 可升級軟體: 是
- 啟動: 立即 100% 照明輸出
- 瓦數: 9.5 W
- 等效瓦數: 60 W
- 通訊協定: 藍牙和 Zigbee
- 可升級軟體: 連接到藍牙應用程式或 Hue 橋接器時

**內容物**

- Hue Bridge: 1
- 乙太網路纜線: 1
- Hue 燈泡: 3
- 電源變壓器: 1

**支援項目**

- 與 HomeKit 相容: Yes
- IOS: 7 or later
- Philips Hue 應用程式: IOS 13 及更新版本, Android 8.0 及更新版本
- 聲控助理: Amazon Alexa
- Philips Hue 藍牙應用程式: IOS 11 和更新版本, Android 7.0 和更新版本

**包裝尺寸與重量**

- EAN/UPC - 產品: 8718699722401
- 淨重: 0.436 kg
- 淨重: 0.678 kg
- 高度: 10.100 cm
- 長度: 21.000 cm
- 寬度: 21.000 cm
- 材料編號 (12NC): 929002313001



發行日期: 2023-11-10  
版本: 0.278

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)