

PHILIPS

Μονός λαμπτήρας
E14

HueWhite and Color
Ambiance

Λευκό φως και φως με χρώμα

Άμεσος έλεγχος μέσω Bluetooth

Έλεγχος με εφαρμογή ή φωνητικός
έλεγχος*

Προσθέστε μια γέφυρα Hue
Bridge για να ξεκλειδώσετε
περισσότερες δυνατότητες



8718699726317



Εύκολος έξυπνος φωτισμός

Προσθέστε χρώμα σε οποιοδήποτε δωμάτιο με αυτόν τον έξυπνο λαμπτήρα Candelabra, ο οποίος προσφέρει θερμό έως ψυχρό λευκό φως καθώς και 16 εκατομμύρια χρώματα. Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για άμεσο έλεγχο του φωτισμού σε ένα δωμάτιο ή συνδέστε με τη γέφυρα Hue Bridge για να ξεκλειδώσετε το πλήρες σετ των δυνατοτήτων.

Εύκολος έξυπνος φωτισμός

- Ελέγξτε έως και 10 φώτα με την εφαρμογή Bluetooth
- Ελέγξτε τα φώτα με τη φωνή σας*
- Δημιουργήστε μια εξατομικευμένη εμπειρία με χρωματιστό έξυπνο φωτισμό
- Εξασφαλίστε τις ιδανικές ρυθμίσεις φωτισμού για τις καθημερινές σας δραστηριότητες
- Ξεκλειδώστε την πλήρη σειρά δυνατοτήτων έξυπνου φωτισμού με τη γέφυρα Hue Bridge

Χαρακτηριστικά

Ελέγξτε έως και 10 φώτα με την εφαρμογή Bluetooth



Με την εφαρμογή Hue Bluetooth, μπορείτε να ελέγχετε τα έξυπνα φώτα Hue που έχετε εγκατεστημένα σε ένα δωμάτιο του σπιτιού σας. Προσθέστε έως και 10 έξυπνα φώτα και ελέγξτε τα όλα μαζί με το απλό άγγιγμα ενός πλήκτρου στην κινητή συσκευή σας.

Ελέγξτε τα φώτα με τη φωνή σας*



Το Philips Hue συνεργάζεται με το Amazon Alexa και το Google Assistant, όταν συνδυάζεται με μια συμβατή συσκευή Google Nest ή Amazon Echo. Απλές φωνητικές εντολές σας επιτρέπουν να ελέγχετε πολλά φώτα ταυτόχρονα στο ίδιο δωμάτιο ή έναν μόνο λαμπτήρα.

Δημιουργήστε μια εξατομικευμένη εμπειρία με χρωματιστό έξυπνο φωτισμό



Μεταμορφώστε το σπίτι σας με πάνω από 16 εκατομμύρια χρώματα, δημιουργώντας στη στιγμή την ιδανική ατμόσφαιρα για κάθε περίπτωση. Με το απλό άγγιγμα ενός κουμπιού, μπορείτε να δημιουργήσετε μια γιορτινή διάθεση για ένα πάρτι, να μετατρέψετε το καθιστικό σας σε κινηματοθέατρο, να αναδείξετε τη διακόσμηση του σπιτιού σας με χρωματικούς τόνους και πολλά άλλα.

Εξασφαλίστε τις ιδανικές ρυθμίσεις φωτισμού για τις καθημερινές σας δραστηριότητες



Κάντε την ημέρα σας πιο εύκολη και πιο ευχάριστη με τέσσερις προκαθορισμένες ρυθμίσεις φωτισμού που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τις καθημερινές εργασίες σας: Energize, Concentrate, Read και Relax. Τα δύο σκηνικά φωτισμού με ψυχρούς τόνους, το Energize και το Concentrate, σας βοηθούν να ξεκινήσετε την ημέρα σας ή να διατηρήσετε τη συγκέντρωσή σας, ενώ τα πιο θερμά σκηνικά φωτισμού, το Read και το Relax, σας παρέχουν άνεση κατά το διάβασμα ή σας βοηθούν να ηρεμήσετε το πολυάσχολο μυαλό σας.

Ξεκλειδώστε την πλήρη σειρά δυνατοτήτων έξυπνου φωτισμού με τη γέφυρα Hue Bridge



Προσθέστε μια γέφυρα Hue Bridge (πωλείται ξεχωριστά) στον έξυπνο φωτισμό σας και απολαύστε όλες τις δυνατότητες της εμπειρίας Philips Hue. Με μια γέφυρα Hue Bridge, μπορείτε να προσθέσετε έως και 50 έξυπνες φωτεινές μονάδες, για να τις ελέγχετε σε όλο το σπίτι σας. Δημιουργήστε προγράμματα φωτισμού για να αυτοματοποιήσετε ολόκληρο το σύστημα του έξυπνου οικιακού φωτισμού σας. Ελέγξτε τα φώτα σας ενώ απουσιάζετε από το σπίτι ή προσθέστε περιφερειακά όπως αισθητήρες κίνησης και έξυπνους διακόπτες.

Προδιαγραφές

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 39x117

Περιβάλλον

- Υγρασία λειτουργίας: 5% <H<95% (χωρίς υγραποίηση)
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C έως 45 °C

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Ρύθμιση της έντασης από την εφαρμογή Hue και από τον διακόπτη: Ναι

Εγγύηση

- 2 έτη: Ναι

Κατανάλωση ρεύματος

- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): G

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Βάρος: 40 g
- Τεχνολογία λαμπτήρα: LED
- Απόδοση lumen στα 2700K (εργοστασιακή ρύθμιση): 0 lm
- Απόδοση lumen στα 4000 K: 0 lm

Λαμπτήρας

- Θερμοκρασία χρώματος: 2000-6500K
- Διάμετρος: 39 mm
- Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης: A+
- Εφαρμογή: E14
- Μέγεθος: B39
- Ύψος: 117 mm
- Τάση εισόδου: 220V-240V
- Διάρκεια ζωής: 25.000 h
- Απόδοση φωτισμού: 2000K - 6500K, >80 CRI, Από θερμό έως ψυχρό λευκό χρώμα
- Απόδοση lumen: 470 lm στα 4000 K
- Μέγ. ισχύς σε κατάσταση λειτουργίας: 5,3 W
- Μέγ. ισχύς σε κατάσταση αναμονής: 0.5 W
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Συντελεστής ισχύος: 0.5
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 25.000 h
- Με δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού: όταν είναι συνδεδεμένο σε γέφυρα Hue bridge
- Έναρξη: Άμεση απόδοση φωτισμού 100%
- Ισχύς: 5,3 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 40 W
- Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth και Zigbee
- Με δυνατότητα βαθιάς ρύθμισης έντασης: Ναι
- Με δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού: Όταν είναι συνδεδεμένο στην εφαρμογή Bluetooth ή στη γέφυρα Hue Bridge

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Λαμπτήρες hue: 1

Υποστήριξη

- Συμβατότητα με HomeKit: Yes
- iOS: Yes
- Εφαρμογή Philips Hue: IOS 13 και μεταγενέστερη έκδοση, Android 8.0 και μεταγενέστερη έκδοση
- Φωνητικοί βοηθοί: Amazon Alexa, Apple HomeKit (μέσω γέφυρας Hue Bridge), Google Assistant, Microsoft Cortana (μέσω γέφυρας Hue Bridge)
- Εφαρμογή Philips Hue Bluetooth: IOS 11 και μεταγενέστερο, Android 7.0 και μεταγενέστερο

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8718699726317
- Καθαρό βάρος: 0,050 kg
- Μικτό βάρος: 0,104 kg
- Ύψος: 16,500 cm
- Μήκος: 5,500 cm
- Πλάτος: 8,800 cm
- Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC): 929002294201



Ημερομηνία έκδοσης:
2023-11-06
Έκδοση: 0.330

© 2023 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com