

PHILIPS

Enojna sijalka E14

Hue White in barvna svetloba

Bela in barvna svetloba

Takojšnje upravljanje prek povezave Bluetooth

Upravljanje z aplikacijo ali glasom*

Za več možnosti dodajte vmesnik Hue



8718699726317



Enostavna in pametna razsvetljava

Dodajte prostoru barvo s to pametno sijalko Candelabra, ki ponuja toplo in hladno belo svetlobo ter 16 milijonov barv. Uporabite Bluetooth za takojšnje upravljanje osvetlitve v enem prostoru ali vzpostavite povezavo z vmesnikom Hue Bridge za celoten nabor funkcij.

Enostavna in pametna razsvetljava

- Z aplikacijo s tehnologijo Bluetooth upravljajte do 10 svetil
- Upravljajte svetila z glasom*
- Ustvarite prilagojeno izkušnjo s pametno barvno osvetlitvijo
- Zagotovite si popolne svetlobne učinke za vsakdanje dejavnosti
- Zagotovite si celoten nabor funkcij pametne osvetlitve z vmesnikom Hue

Značilnosti

Z aplikacijo s tehnologijo Bluetooth upravljajte do 10 svetil



Z aplikacijo Hue s tehnologijo Bluetooth lahko doma upravljate pametna svetila Hue v posamezni sobi. Dodajte do 10 pametnih svetil in jih upravljajte s preprostim dotikom gumba v mobilni napravi.

Upravljajte svetila z glasom*



Philips Hue je združljiv s storitvama Amazon Alexa in Google Assistant, če ga seznanite z združljivo napravo Google Nest ali Amazon Echo. S preprostimi glasovni ukazi lahko upravljate več svetil v sobi ali pa le eno svetilko.

Ustvarite prilagojeno izkušnjo s pametno barvno osvetlitvijo



Preobrazite svoj dom z več kot 16 milijoni barv in v trenutku ustvarite pravo vzdušje za kateri koli dogodek. Z dotikom gumba lahko ustvarite slavnostno vzdušje za zabavo, spremenite dnevno sobo v kinodvorano, poudarite notranjo opremo z barvami in še veliko več.

Zagotovite si popolne svetlobne učinke za vsakdanje dejavnosti



Olajšajte si potek dneva in si ga izboljšajte s štirimi prednastavljenimi svetlobnimi učinki, ki so bili izdelani posebej za vašo dnevna opravila: za energijo, zbranost, branje in sprostitev. Dva hladna odtenka – Energize za dvig energije in Concentrate za boljšo koncentracijo – vas bosta zjutraj spravila v pogon oz. poskrbela, da ostanete osredotočeni. Topla odtenka – Read za branje in Relax za sprostitev – pa bosta pripomogla k udobnemu branju oz. umirila vaše misli.

Zagotovite si celoten nabor funkcij pametne osvetlitve z vmesnikom Hue



Svoji pametni osvetlitvi dodajte vmesnik Hue (na prodaj ločeno) in izkusite celoten nabor funkcij Philips Hue. Z vmesnikom Hue lahko dodate do 50 pametnih svetil, ki jih upravljate v domu. Ustvarite rutine, s katerimi avtomatizirate celotno pametno razsvetljavo doma. Svetila lahko upravljate tudi, ko niste doma, ali pa dodajate dodatke, kot so senzorji gibanja in pametna stikala.

Specifikacije

Dimenzije sijalke

- Dimenzije (Š x V x G): 39x117

Specifikacije okolja

- Vlažnost med delovanjem: 5 % < H < 95 % (brez kondenzacije)
- Delovna temperatura: -20 do 45 °C

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Možnost zatemnitve z aplikacijo Hue in stikalom: Da

Garancija

- 2 leti: Da

Poraba energije

- Oznaka za energetske učinkovitosti (EEL): G

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Teža: 40 g
- Tehnologija sijalke: LED
- Svetilnost v luminih pri 2700 K (tovarniška nastavitve): 0 lm
- Svetilnost v luminih pri 4000 K: 0 lm

Sijalka

- Barvna temperatura: 2000–6500K
- Premer: 39 mm
- Oznaka za energetske učinkovitosti: A +
- Nastavek: E14
- Zasnova: B39
- Višina: 117 mm
- Vhodna napetost: 220V–240V
- Življenjska doba: 25.000 h
- Svetilnost: 2000–6500 K, >80 CRI, Od tople do hladne bele barve
- Svetilnost v luminih: 470 lumenov pri 4000 K
- Največja poraba energije: 5,3 W
- Največja poraba energije v stanju pripravljenosti: 0.5 W
- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Koeficient moči: 0.5
- Predvidena življenjska doba: 25.000 h
- Nadgradljivo s programsko opremo: ob povezavi z mostom Hue
- Vklop: Takojšnja 100 % svetilnost
- Moč: 5,3 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 40 W
- Komunikacijski protokol: Bluetooth in Zigbee
- Možnost globoke zatemnitve: Da
- Nadgradljivo s programsko opremo: Ob povezavi z aplikacijo Bluetooth ali vmesnikom Hue Bridge

Vsebina škatle

- Sijalke hue: 1

Kaj podpira

- Združljivo s tehnologijo HomeKit: Yes
- IOS: Yes
- Aplikacija Philips Hue: iOS 13 in novejši, Android 8.0 in novejši
- Glasovni pomočniki: Amazon Alexa, Apple HomeKit (prek vmesnika Hue), Google Assistant, Microsoft Cortana (prek vmesnika Hue)
- Aplikacija s tehnologijo Bluetooth Philips Hue: IOS 11 in novejše različice, Android 7.0 in novejše različice

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699726317
- Neto teža: 0,050 kg
- Bruto teža: 0,104 kg
- Višina: 16,500 cm
- Dolžina: 5,500 cm
- Širina: 8,800 cm
- Številka materiala (12NC): 929002294201



Datum izdaje: 2023-11-10
Različica: 0.322

© 2023 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com