

# PHILIPS

Bombilla

LED

8,5 W - 75 W

E27

Luz de día fría



8718699726713



## Iluminación LED brillante con una calidad de luz excelente

Formas habituales que conoce y que le encantan. Utilizan alrededor de un 83 % menos de energía que las bombillas tradicionales gracias a la tecnología LED de bajo consumo más reciente. Además, duran diez veces más.

### **Crea la iluminación adecuada para tu hogar**

- Perfecta para la iluminación general de habitaciones

### **Lámpara LED de alta calidad que dura décadas**

- Diseñados para tu confort visual

# Destacados

## Perfecta para la iluminación general



Iluminación moderna con bombillas LED estándar de Philips para

iluminación en todas partes, perfecta para iluminación general de habitaciones.

## Diseñados para tu confort visual



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

# Especificaciones

### Características

- Regulable: No
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- Portabombilla: E27
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Mate

### Dimensiones de la bombilla

- Altura: 10,4 cm
- Peso: 0,036 kg
- Anchura: 6 cm

### Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 a
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000

### Características de la luz

- Consistencia del color: 6SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 6500 K
- Categoría de color de luz: Luz de día fría
- Flujo lumínico nominal: 1055 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60% de luz: 100 % de luz al instante

### Otras características

- Corriente de la bombilla: 70 mA
- Eficiencia: 124 lm/W

### Información del embalaje

- EAN: 8718699726713
- EOC: 871869972671300
- Título del producto: LED classic 75W E27 CDL A60 FR ND 2BC/10

#### Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.52
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 8,5 W
- Potencia equivalente: 75 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A++

#### Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 10,4 cm

#### Valores nominales

- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 1055 lm
- Potencia nominal: 8.5 W

#### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz



Fecha de emisión:  
2023-11-08  
Versión: 0.121

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)