PHILIPS

Žárovka

LED

10–75 W

E27

Studená bílá



8718699726997

A ↑ G F



Jasné a velmi kvalitní osvětlení LED

Špičková žárovka LED nabízí univerzální řešení osvětlení pro každodenní aktivity v interiéru. Dosáhnete okamžité úspory energie a snížíte četnost výměny žárovek bez kompromisů na úkor kvality světla.

Vysoce kvalitní světlo

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

Zvolte udržitelné řešení

- Dlouhá životnost žárovek – až 15 let

8718699726997

Přednosti

Jemné světlo LED, příjemné pro oči



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé.

Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvítit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

Průměrná životnost 15 000 hodin



Díky životnosti až 15 000 hodin nemusíte měnit žárovky tak často a můžete si užívat perfektní řešení osvětlení až více než 15 let.

Specifikace

Charakteristika zdroje
- Stmívatelné: Ne
- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Typ skla: Matná
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Materiál žárovky: Plast

Rozměry zářivky
- Výška: 11 cm
- Šířka: 6 cm

Design a provedení
- Materiál: Plast

Odolnost
- Nominální životnost: 15 000 h
- Počet cyklů zapnutí: 50 000

Charakteristika světla
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Jmenovitý světelný tok: 1055 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0.5 s
- Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti: 4000 K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 105,00 lm/W
- Světelný tok: 1 055 lm
- Hodnota stroboskopického efektu (SVM): 0,4

Různé
- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky
- Účinnost: 105 lm/W
- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano

Informace o balení
- EAN: 8718699726997
- EOC: 871869972699700
- Název produktu: LED 75W A60 E27 CW 230V FR ND 2CT/SRT6

Spotřeba
- Účiník (zlomek): 0.5

Spotřeba elektrické energie
- Účiník: >0.5
- Napětí: 220-240 V
- Příkon: 10 W
- Ekvivalentní příkon: 75 W
- Označení energetické účinnosti (EEL): F
- Spotřeba energie: 10 W

Rozměry a hmotnost výrobku
- Délka: 11 cm

Jmenovité hodnoty
- Jmenovitá životnost: 15 000 h

Technické údaje

- Frekvence: 50-60 Hz
- Registrační číslo databáze EPREL: 391872
- Referenční měření toku: Sphere
- Stmívatelné: Ne
- Hodnota blikání (PstLM): 1
- Frekvence sítě: 50 to 60 Hz
- Patice krytky: E27

Žárovka

- Konzistence barev: 6

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699726997
- Čistá hmotnost: 0,1 kg
- Hrubá hmotnost: 0,12 kg
- Výška: 10,8 cm
- Délka: 6,3 cm
- Šířka: 10 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929001234822

Datum vydání:
2024-02-06
Verze: 0.178

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com