





Un éclairage LED confortable pour vos yeux

Les luminaires LED Philips projettent une lumière confortable pour vos yeux.

Simple d'utilisation

· Installation facile

Effet lumineux

· Distribution uniforme de la lumière

Qualité supérieure

- EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux
- · Facile à nettoyer

Points forts

Installation facile

Une installation en toute simplicité. Fixez ou pendez votre luminaire au mur ou au plafond et branchez-le : il est prêt à vous éclairer.

Distribution uniforme de la lumière

Éclairez vos pièces de manière uniforme.

EyeComfort

Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de test stricts, qui portent notamment sur le clignotement, la lumière stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non seulement les ampoules LED Philips projettent une lumière confortable, mais elles le font pendant toute leur durée de vie, offrant ainsi une qualité de lumière, une luminosité et une gamme de couleurs régulières pendant plus de dix ans. Optez pour une lumière qui prend soin de vos yeux. Ils vous en remercieront.

Facile à nettoyer

Grâce aux matériaux lisses et faciles à nettoyer, votre maison reste attractive, du sol au plafond.

Caractéristiques

Design et finition

- · Couleur: white
- · Matériaux: métal/plastique

Options/accessoires inclus

- Tête de spot orientable: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- · LED intégrée: Oui
- · Télécommande incluse: Non
- Point focal: Oui

Caractéristiques lumineuses

· Indice de rendu de couleur (IRC): 80

Divers

- Conçu spécialement pour: Fonctionnel
- · Type: Plafonnier

Dimensions et poids du produit

Hauteur: 7.3 cmLongueur: 22.5 cmPoids net: 0.22 kgLargeur: 22.5 cm

Entretien

· Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

· Durée de vie jusqu'à: 15'000 h

· Diamètre: 225 mm

· Rendement en lumen total de

l'éclairage: 640

Couleur de lumière: 4000Puissance électrique: 220-240Éclairage à intensité variable: Non

· LED: Oui

· LED intégrée: Oui

· Puissance de l'ampoule incluse: 6

Indice de protection: IP20Classe de protection: Classe I



Date de publication: 2023-11-08 Version: 0.321 © 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.