

PHILIPS

Stropno svjetlo

Funkcionalno

CL202

Bijela



8718699729035



Ugodno LED svjetlo koje je blago za vaše oči

LED rasvjetna tijela Philips daju svjetlost koja je dizajnirana za ugodu očiju.

Jednostavnost doživljaja

- Lako postavljanje

Svjetlosni efekt

- Ravnomjerna raspodjela svjetlosti

Vrhunska kvaliteta

- EyeComfort – osvjetljenje koje godi očima
- Jednostavno za čišćenje

Istaknute znač.

Lako postavljanje

Bez gnjavaže prilikom montiranja. Samo ga fiksirajte ili pričvrstite na zid ili strop i uključite i rasvjetno je tijelo spremno za rad.

Ravnomjerna raspodjela svjetlosti

Osvijetlite svoje prostorije jednakomjernim i ujednačenim osvjetljenjem.

Ugodno za oči

Svjetlo loše kvalitete može prouzročiti naprezanje očiju. Budući da mnogo vremena provodimo u zatvorenom prostoru, pravilno osvjetljenje doma danas je važnije no ikad. Naši proizvodi ispitani su u strogim uvjetima na titranje, stroboskopski efekt, bljeskanje, renderiranje boja i efekte prigušivanja kako bi se osiguralo da zadovoljavaju zahtjeve standarda EyeComfort. LED žarulje tvrtke Philips ne samo da pružaju ugodnu rasvjetu, već

zadržavaju kvalitetu svjetla tijekom čitavog vijeka trajanja, pružajući konstantnu razinu kvalitete, postojanosti i boje osvjetljenja na vremensko razdoblje dulje od deset godina. Prebacite se na svjetlo koje godi vašim očima, bit će vam zahvalne.

Jednostavno za čišćenje

Uz materijale koji su glatki i jednostavni za čišćenje vaš će dom od poda do stropa uvijek izgledati privlačno.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: bijela
- Materijal: metal/plastika

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne
- Glavno rasvjetno tijelo: Da

Značajke svjetla

- Indeks uzvrata boje (CRI): 80

Razno

- Posebno dizajnirana za: Funkcionalno
- Vrsta: Stropno svjetlo

Dimenzije i masa proizvoda

- Visina: 7,3 cm
- Dužina: 22,5 cm
- Neto težina: 0,22 kg
- Širina: 22,5 cm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Vijek upotrebe do: 15.000 sat(i)
- Promjer: 225 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 640
- Boja svjetla: 4000
- Mrežno napajanje: 220-240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- LED: Da
- Ugrađeni LED: Da
- Snaga žarulje u kompletu: 6
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: I. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699729035
- Neto težina: 0,220 kg
- Bruto težina: 0,420 kg
- Visina: 7,500 cm
- Dužina: 24,900 cm
- Širina: 24,900 cm
- Broj materijala: (12 NC): 915005775331



Datum izdavanja:
2021-11-14
Verzija: 0.234

© 2021 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com