

# PHILIPS

Lampă de plafon

Funcțional

CL202

Alb



8718699729035



## Lumină LED confortabilă, plăcută ochilor

Corpurile de iluminat cu LED de la Philips oferă o lumină concepută pentru confortul ochilor dvs.

### Ușor de experimentat

- Instalare simplă

### Efect de lumină

- Distribuție uniformă a luminii

### Calitate premium

- EyeComfort – lumină plăcută ochilor
- Ușor de curățat

# Repere

## Instalare simplă

Gata cu problemele de instalare. Nu trebuie decât să îl fixați sau să îl agățați în siguranță pe perete sau de tavan și să îl conectați la priză, iar corpul de iluminat este pregătit să lumineze.

## Distribuție uniformă a luminii

Proiectați lumina în încăperea în mod uniform.

## Eyecomfort

Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Deoarece mulți dintre noi petrec majoritatea timpului în interior, este mai important ca niciodată să vă luminați corespunzător locuința. Produsele noastre îndeplinesc cele mai exigente criterii de testare, care includ pâlpâirea, fluctuațiile, orbirea, redarea culorilor și efectele de reglare a intensității luminoase, pentru a garanta că acestea respectă cerințele EyeComfort. Becurile cu LED de la Philips nu doar oferă lumină confortabilă, dar, de asemenea, își păstrează intensitatea pe întreaga durată de viață, asigurând niveluri constante ale culorilor, fluxului și calității luminii pe o perioadă care depășește un deceniu. Alegeți lumina care este plăcută ochilor. Aveți grijă de ochii dvs.

## Ușor de curățat

Materialele netede și ușor de curățat permit locuinței dvs. să fie atractivă întotdeauna, de la podea până la plafon.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: alb
- Material: metal/plastic

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu
- Piesă centrală: Da

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

## Diverse

- Concepută special pentru: Funcțional

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime: 7,3 cm
- Lungime: 22,5 cm
- Greutate netă: 0,22 kg
- Lățime: 22,5 cm

### Service

- Garan ie: 5 ani

### Specifica ii tehnice

- Durată de via ă de până la: 15.000 ore
- Diametru: 225 mm
- Flux luminos total al instala iei de iluminat: 640
- Culoare lumină: 4000
- Alimentare de la re ea: 220-240
- Instala ie de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- LED încorporat: Da
- Puterea becului inclus: 6
- Cod IP: IP20
- Clasa de protec ie: Clasa I

### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699729035
- Greutate netă: 0,220 kg
- Greutate brută: 0,420 kg
- Înăl ıme: 7,500 cm
- Lungime: 24,900 cm
- Lă ıme: 24,900 cm
- Număr material (12NC): 915005775331



Data apariției: 2020-08-02  
Versiune: 0.143

© 2020 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)