

# PHILIPS

Deckenleuchte

Funktional

CL202

White



8718699729059



## Komfortable LED- Beleuchtung, die Ihre Augen schont

Philips LED-Leuchten erzeugen ein augenfreundliches Licht.

### Einfach in der Handhabung

- Einfache Installation

### Lichteffekt

- Gleichmäßige Lichtverteilung

### Hochwertige Qualität

- EyeComfort - Licht, das die Augen schont
- Einfache Reinigung

# Besonderheiten

## Einfache Installation

Keinen Stress mit der Installation: Befestige oder hänge die Leuchte einfach an die Wand oder Decke und stecke den Stecker ein und schon ist die Leuchte betriebsbereit.

## Gleichmäßige Lichtverteilung

Erzeuge in allen Deinen Zimmern ein gleichmäßiges und einheitliches Licht.

## EyeComfort

Schlechte Lichtqualität kann zu einer Überanstrengung der Augen führen. Da viele Menschen Zeit in Innenräumen verbringen, ist es wichtiger denn je, das eigene Zuhause richtig zu beleuchten. Unsere Produkte erfüllen strenge Prüfkriterien wie Tests auf Flimmern, Flackern, Blendeffekte, Farbwiedergabe und Dimmeffekte, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen für EyeComfort erfüllen. Die LED-Lampen von Philips

liefern über ihre gesamte Nutzlebensdauer ein angenehmes Licht sowie mehr als zehn Jahre lang konstante Lichtqualität, Leistung und Farbe. Wechseln Sie zu einem Licht, das Ihre Augen schont. Ihre Augen werden es Ihnen danken.

## Einfache Reinigung

Dank der glatten und leicht zu reinigenden Materialien sieht Dein Zuhause vom Boden bis zur Decke immer attraktiv aus.

# Daten

## Design und Materialausführung

- Farbe: weiß
- Material: Metall/Kunststoff

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
- Herzstück: Ja

## Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80

## Sonstiges

- Speziell geeignet für: Funktional
- Typ: Deckenleuchte

## Produktabmessungen und -gewicht

- Höhe: 7.3 cm
- Länge: 25 cm
- Nettogewicht: 0.22 kg
- Breite: 25 cm

## Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

## Technische Daten

- Nutzlebensdauer von bis zu: 15'000 Stunde(n)
- Durchmesser: 250 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 1100
- Lichtfarbe: 4000
- Netzstrom: 220-240
- Leuchte dimmbar: Nein
- LED: Ja
- LED integriert: Ja
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 10
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse I

**Design und Materialausführung**

- Farbe: weiß
- Speziell geeignet für: Funktional
- EAN/UPC - Produkt: 8718699729059
- Garantie: 5 Jahr(e)
- Nettogewicht: 0.220 kg
- Material: Metall/Kunststoff
- Bruttogewicht: 0.450 kg
- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Typ: Deckenleuchte
- Höhe: 7.500 cm
- Höhe: 7.3 cm
- Nutzlebensdauer von bis zu: 15'000 Stunde(n)
- Länge: 28.000 cm
- Breite: 28.000 cm
- Materialnummer (12NC): 915005775931
- Länge: 25 cm
- Nettogewicht: 0.22 kg
- Breite: 25 cm
- Durchmesser: 250 mm
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 1100
- Lichtfarbe: 4000
- LED integriert: Ja
- Netzstrom: 220-240
- Leuchte dimmbar: Nein
- LED: Ja
- LED integriert: Ja
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 10
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse I
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
- Herzstück: Ja



Ausstellungsdatum:  
2022-06-15  
Version: 0.289

© 2022 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.