




PHILIPS  
Praktiškas  
Lubų šviestuvai  
CL202  
Balta



8718699729059



# Jauki šviesos diodų šviesa, kuri nevargina akių

„Philips“ šviesos diodų šviestuvai šviečia taip, kad nevargina jūsų akių.

## **Paprasta išbandyti**

- Paprastas sumontavimas

## **Šviesos efektas**

- Vienodas šviesos paskirstymas

## **Aukščiausia kokybė**

- EyeComfort - akims maloni šviesa
- Paprastas valymas

# PHILIPS

# Ypatybės

## Paprastas sumontavimas

Daugiau nekils jokių rūpesčių dėl montavimo. Tiesiog pritvirtinkite arba pakabinkite šviestuvą ant sienos arba lubų ir įkiškite kištuką; dabar šviestuvą paruoštas užsidegti.

## Vienodas šviesos paskirstymas

Tolygiai paskirstykite šviesą po kambarius.

## Patogumas akims

Prasta šviesa gali sukelti akių nuovargį. Kadangi daugelis iš mūsų daugiausiai laiko praleidžia patalpose, tinkamas namų apšvietimas yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Mūsų gaminiai atitinka griežtus bandymų kriterijus, įskaitant mirgėjimo, blyksėjimo, akinimo, spalvų perteikimo ir pritemdymo, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka „EyeComfort“ reikalavimus. „Philips“ LED lempučių ne tik skleidžia

malonią šviesą, bet ir palaiko ją tokią visą eksploataavimo laiką, užtikrindamos pastovią šviesos kokybę, išvestį ir spalvas daugiau nei dešimtmetį. Įjunkite tokią šviesą, kuri maloni jūsų akims. Jūsų akys jums padėkos.

## Paprastas valymas

Lygios ir lengvai valomos medžiagos, todėl jūsų namai visada atrodys patraukliai – nuo grindų iki lubų.

# Specifikacijos

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: balta
- Medžiaga: metalas / plastikas

## Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne
- Dekoratyvinis: Taip

## Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80

## Kita

- Sukurta specialiai: Praktiškas

## Gaminio matmenys ir svoris

- Aukštis: 7,3 cm
- Grynas svoris: 0,22 kg

## Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

## Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Skersmuo: 250 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 1100
- Šviesos spalva: 4000
- Elektros energija: 220–240
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- LED: Taip
- Integruotas LED: Taip
- Pridėtos lempučių galia vatais: 10
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: I klasė

## Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminytis: 8718699729059
- Grynas svoris: 0,220 kg
- Grynasis svoris: 0,450 kg
- Aukštis: 7,500 cm
- Ilgis: 28,000 cm
- Plotis: 28,000 cm
- SAP EAN / UPC – Vienetas: 8718699729059
- Medžiagos numeris (12NC): 915005775931
- EAN / UPC – Darbai: 8718699729066
- SAP Grynasis svoris EAN (vieneto): 0,450 kg
- Grynas svoris: 0,220 kg
- SAP aukštis (vieneto): 7,500 cm
- SAP ilgis (vieneto): 28,000 cm
- SAP plotis (vieneto): 28,000 cm



Išleidimo data:  
2020-05-22  
Versija: 0.137

© 2020 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)