

PHILIPS

Taklampe

Funksjonell

CL202

White



8718699729059



Komfortabelt LED-lys som er skånsomt mot øynene

Philips LED-belysningen gir lys som er designet for å være skånsomt mot øynene.

Enkel å oppleve

- Enkel installering

Lyseffekt

- Jevn lysfordeling

Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene
- Enkel å rense

Høydepunkter

Enkel installering

Enkel installasjon. Bare fest eller heng den på veggen eller takflaten, koble til kontakten, og så er armaturen klar til å brukes.

Jevn lysfordeling

Spre lyset jevnt på tvers av rommet.

Eyecomfort

Dårlig innelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning

gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

Enkel å rense

Glatte og rengjøringsvennlige materialer sørger for at hjemmet ditt alltid stilles i et best mulig lys.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: metall, plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 15 000

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80

Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken
- Stil: Moderne
- Type: Taklampe
- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 60 mA
- Effektivitet: 110 lm/W

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,22 kg
- Høyde: 7,3 cm
- Lengde: 25 cm
- Bredde: 25 cm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 15 000 time(r)
- Diameter: 250 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 1100
- Lysfarge: 4000
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- LED: Ja
- Lyspære følger med: 10
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699729059
- Nettovekt: 0,22 kg
- Bruttovekt: 0,45 kg
- Høyde: 7,5 cm
- Lengde: 28 cm
- Bredde: 28 cm
- Materialenummer (12NC): 915005775931



Utgivelsesdato:
2024-02-04
Versjon: 0.146

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com