

# PHILIPS

Taklampa

Funktionell

CL202

White



8718699729059



## Behagligt LED-ljus som är skonsamt för ögonen

Philips LED-armaturer ger ifrån sig ett ljus som är skonsamt för ögonen.

### Enkel att uppleva

- Enkel installation

### Ljuseffekt

- Jämn ljusfördelning

### Förstklassig kvalitet

- EyeComfort – ljus som är behagligt för ögonen
- Enkelt att rengöra

# Funktioner

## Enkel installation

Enklare installation. Fäst eller häng säkert på väggen eller i taket, sätt i kontakten, och armaturen klar att tändas.

## Jämn ljusfördelning

Ge dina rum en jämn belysning.

## Eyecomfort

Dålig belysning är ansträngande för ögonen. Många av oss tillbringar mycket tid inomhus, så det är viktigare än någonsin med bra belysning hemma. Våra produkter uppfyller stränga testkriterier, till exempel effekter av flimmar, stroboskop, bländning, färgåtergivning och dimring, för att garantera att de följer våra EyeComfort-krav. LED-ljuskällor från Philips ger inte bara ett behagligt ljus för stunden, de fortsätter att göra det under hela livslängden med en konstant ljus kvalitet, ljusflöde och färg under mer än ett decennium. Byt till ljus som är behagligt för ögonen. Dina ögon kommer att tacka dig.

## Enkelt att rengöra

Smidiga material som är lätta att rengöra innebär att ditt hem alltid ser prydligt ut – från golv till tak.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

## Design och finish

- Färg: White
- Material: metall, plast

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 15 000

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

## Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Kök
- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampa
- EyeComfort: Ja

## Övriga egenskaper

- Ström: 60 mA
- Effektivitet: 110 lm/W

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,22 kg
- Höjd: 7,3 cm
- Längd: 25 cm
- Bredd: 25 cm

## Service

- Garanti: 5 år

#### Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 15 000 h
- Diameter: 250 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 1100
- Ljusfärg: 4000
- Dimbar armatur: Nej
- LED: Ja
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 10
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I

#### Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718699729059
- Nettovikt: 0,22 kg
- Bruttovikt: 0,45 kg
- Höjd: 7,5 cm
- Längd: 28 cm
- Bredd: 28 cm
- Materialnummer (12NC): 915005775931



Publiceringsdatum:  
2024-02-04  
Version: 0.146

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.