




PHILIPS  
Функционални  
Таванно осветление  
CL202  
Бяло



8718699729073



## Комфортна светодиодна лампа, приятна за очите ви

Светодиодните осветителни тела Philips осигуряват светлина, предназначена за комфорта на очите ви.

### Лесно използване

- Лесно инсталиране

### Светлинен ефект

- Равномерно разпределение на светлината

### Първокласно качество

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите
- Лесно за почистване

**PHILIPS**

# Акценти

## Лесно инсталиране

Край на проблемите в инсталацията. Просто закрепете или окачете на стената или на тавана и включете в контакт, сега това осветително тяло е готово да бъде включено.

## Равномерно разпределение на светлината

Изпълнете помещенията си с равномерна светлина.

## Eyecomfort

Лошото качество на светлината може да напегне очите. Имайки предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблясък, цветоподаване и регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort. Светодиодните лампи на Philips не просто осигуряват комфортна светлина,

а го правят до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки неизменно качество на светлина, мощност и цветност през повече от десет години. Изберете светлината, която не натоварва очите ви. Те ще ви се отблагодарят.

## Лесно за почистване

Гладките и лесни за почистване материали означава, че домът ви винаги ще изглежда атрактивен от пода до тавана.

# Спецификации

## Дизайн и покритие

- Цвят: бяло
- Материал: метал/пластмаса

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не
- В средата на стаята: Да

## Характеристики на светлината

- Индекс на предаване на цветовете (CRI): 80

## Разни

- Специално предназначено за: Функционални

## Размери и тегло на продукта

- Височина: 7,2 cm
- Нето тегло: 0,52 kg

## Сервиз

- Гаранция: 5 години

## Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 15 000 h
- Диаметър: 320 mm
- Обща мощност в лумени на осветителното тяло: 1900
- Цвят на светлината: 4000
- Мрежово захранване: 220-240
- Димируемо осветително тяло: Не
- LED лампи: Да
- Вграден LED: Да
- Включена мощност на лампата: 17
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас I

## Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718699729073
- Нето тегло: 0,520 kg
- Брутно тегло: 0,800 kg
- Височина: 7,500 cm
- Дължина: 35,200 cm
- Ширина: 35,200 cm
- SAP EAN/UPC – Част: 8718699729073
- Номер на материала (12NC): 915005776531
- EAN/UPC – Калъф: 8718699729080
- SAP брутно тегло EAN (на бройка): 0,800 kg
- Нето тегло: 0,520 kg
- SAP височина (на бройка): 7,500 cm
- SAP дължина (за бройка): 35,200 cm
- SAP Ширина (за бройка): 35,200 cm



Дата на издаване:  
2020-05-22  
Версия: 0.137

© 2020 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)