

PHILIPS

Kattovalaisin

Toiminnallinen

CL202

White



8718699729073



Miellyttävä LED-valo hemmottelee silmiäsi

Philipsin LED-valaisimet antavat ennen kaikkea mukavuutta ajatellen suunniteltua valoa.

Helppo kokea

- Helppo asentaa

Valotehoste

- Tasainen valonjako

Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmille mukavaa valoa
- Helppo puhdistaa

Kohokohdat

Helppo asentaa

Asennus on todella vaivatonta. Kiinnitä tai ripusta turvallisesti seinälle tai kattoon ja kytke liitännät: valaisin on näin helposti käyttövalmis.

Tasainen valonjako

Valaisee huoneen kauttaaltaan tasaisesti ja yhtäläisesti.

Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät aikaa sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit muun muassa välkynnän, stroboskooppisen ilmiön, häikäisyn, värintoiston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota

miellyttävää valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

Helppo puhdistaa

Selkeälinjaisten ja helposti puhdistettavien materiaalien ansiosta kotisi näyttää aina upealta lattiasta kattoon.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: valkoinen
- Materiaali: metalli/muovi

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Keskipiste: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Toiminnollinen
- Tyyppi: Kattovalaisin

Tuotteen mitat ja paino

- Korkeus: 7,2 cm
- Pituus: 32 cm
- Nettopaino: 0,52 kg
- Leveys: 32 cm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
- Halkaisija: 320 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 1900
- Valon väri: 4000
- Verkkovirta: 220-240
- Valaisin himmennettävissä: ei
- LED: Kyllä
- Kiinteä LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 17
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699729073
- Nettopaino: 0,520 kg
- Bruttopaino: 0,800 kg
- Korkeus: 7,500 cm
- Pituus: 35,200 cm
- Leveys: 35,200 cm
- Materiaalitunnus (12NC): 915005776531



Julkaisupäivä: 2021-09-13
Versio: 0.231

© 2021 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpailutus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com