

PHILIPS

GU10 1 入組


Hue White ambiance

暖光至冷色日光

透過藍牙立即控制

使用應用程式或語音控制*

新增 Hue 橋接器以釋放更多功能



8718699730512



輕鬆實現智慧照明

加入一盞 White Ambiance 下照燈，提供暖白光到冷日光等多種色調，助您放鬆、閱讀、專注或提振精神。可透過藍芽即時控制單一房間照明，或與 Hue Bridge 配對以充分發揮完整功能效用。

無限可能

- 使用 Hue Bridge 擴展您的智慧型燈具
- 在任何位置都能安裝調光控制器

輕鬆實現智慧照明

- 搭配日常生活所需的完美照明調配

產品特點

使用 Hue Bridge 進行擴展



連接 Hue Bridge (*另售) 時, 您的智慧型燈具可以實現更多功能。不論是否在家, 只要使用 Philips Hue app 便可控制燈光, 還可以設置定時器、規劃行程、新增或移除燈光設定。

可安裝在任何位置



Philips Hue 亮度調節器可不只是一般的牆壁開關與調光器。除了可用螺絲或自黏膠帶裝在牆上外, 您還可以將磁吸控制器拿到任何地方使用。

搭配日常生活所需的完美照明調配



善用專為日常工作所設計的四組預設照明調配, 讓您的一天過得更輕鬆自在:「活力充沛」、「專注精神」、「享受閱讀」、「放鬆休息」。「活力充沛」、「專注精神」這兩個冷色調場景, 能在早晨幫助您集中精神, 快速進入工作狀態, 而「享受閱讀」與「放鬆休息」這兩個暖色調場景, 能幫助您放鬆心情, 享受閱讀時光。

規格

燈泡尺寸

- 尺寸 (寬 x 高 x 深): 50x54

環境

- 操作濕度: 5% < H < 95% (非冷凝)
- 操作溫度: -10°C – 45°C

隨附額外功能/配件

- 可透過 Hue 應用程式與開關調光: 是

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 重量: 51
- 燈泡技術: LED

燈泡

- 色溫: 2200-6500K
- 能效標籤 (acc (EU) 874/2012; A++ – E): A+
- 燈座: GU10
- 外形規格: GU10
- 輸入電壓: 220V-240V
- 光輸出: 暖白光至冷晝光
- 流明輸出: 350 lm
- 最大運作功率: 5.5 W
- 最大待機功率: <0.5 W
- 切換循環次數: 50,000
- 功率因數: >0.8
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 可升級軟體: 連接到 Hue 橋接器時
- 啟動: 立即 100% 照明輸出
- 瓦數: 5 W
- 等效瓦數: 50 W
- 通訊協定: 藍牙和 Zigbee
- 可深度調光: 是
- 可升級軟體: 連接到藍牙應用程式或 Hue 橋接器時

內容物

- Hue 燈泡: 1

支援項目

- 與 HomeKit 相容: Yes
- iOS: yes
- Philips Hue 應用程式: IOS 13 及更新版本, Android 8.0 及更新版本
- 聲控助理: Amazon Alexa
- Philips Hue 藍牙應用程式: IOS 11 和更新版本, Android 7.0 和更新版本

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718699730512
- 淨重: 0.048 kg
- 淨重: 0.074 kg
- 高度: 16.500 cm
- 長度: 5.500 cm
- 寬度: 8.800 cm
- 材料編號 (12NC): 929001953306



出版日期: 2023-11-10
版本: 0.447

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com