

PHILIPS

E27 kezdőkészlet

Hue White ambiance

A melegtől a hideg fehér fényig változtatható

Hue Bridge a csomagban

Írányítsa alkalmazással vagy a hangjával*

Fényerő-szabályozó kapcsoló mellékelve



8718699736088



Intelligens világítás egyszerűen


Élvezze a megnyugtató és stimuláló fénybeállításokat, vagy hozzon létre saját rutinokat minden előzetes konfiguráció nélkül a Hue White Ambiance kezdőkészlettel. A készlet tartalmaz egy Hue Bridge-et, 2 intelligens fényforrást, amelyek a fehér fény teljes spektrumában képesek működni, valamint egy szabályozókapcsolót.

Korlátlan lehetőségek

- Írányítson a hangjával
- Legyen jó a hangulata a melegtől hidegig terjedő fehér fényű intelligens lámpákkal
- Intelligens fényszabályozás távolról
- Élvezze a napi feladatokhoz illő intelligens világítást
- Intelligens otthoni automatizálási központ: Hue Bridge
- A fényerő-szabályozó kapcsoló bárhová rögzíthető

Fénypontok

Írányítson a hangjával



A Philips Hue használható az Amazon Alexa, Apple HomeKit és Google Home szolgáltatásokkal, és a Google Assistant segítségével képes a fények hanggal történő vezérlésére. Be- és kikapcsolhatja világítását. Beállíthatja a hangulathoz illő legmegfelelőbb fényerőt. Ujjának felemelése nélkül többek között előhívhatja fénybeállításait, és színeket is válthat.

Legyen jó a hangulata



Használja a melegtől a hidegig terjedő fehér fény több mint 50 000 árnyalatából azt, amely illeszkedik a dolgozó, játékos vagy pihenős hangulathoz, függetlenül attól, hogy milyen napszakban van. Keljen fel reggel jobb lábbal hideg, energizáló ragyogó fehér fényre, és helyezze magát kényelembe este az arany színű árnyalatokkal.

Világítás vezérlése távolról



A Philips Hue alkalmazással teljes mértékben vezérelheti lámpáit még akkor is, ha éppen nincs otthon. Az alkalmazás használatával ki- és bekapcsolhatja a lámpákat távolról, hogy otthona mindig úgy legyen megvilágítva, ahogyan azt Ön szeretné.

Intelligens világítás a napi feladatokhoz



Könnyebbé teheti a napot a négy gyári fénybeállítás, amelyeket a mindennapi feladatokhoz terveztek. A két hűvös tónusú beállítás, a Feltöltődés és az Összpontosítás segít reggelente elindulni és folyamatosan összpontosítani, míg az Olvasás és a Pihenés melegebb beállításai elősegítik egy jó könyv élvezetét és a lélek megnyugvását.

A Hue Bridge



A Hue Bridge a személyi Philips Hue intelligens világítási rendszer alapvető eleme. Ez a működés agya, és mind az intelligens izzókkal, mind a Hue alkalmazással kommunikál az együttműködés biztosítása érdekében. Ezenkívül lehetővé teszi az intelligens otthoni automatizálási funkciókat is, mint például ütemezési rutinok és időzítők.

Bárhová rögzíthető



A Philips Hue fényerő-szabályozó kapcsoló hagyományos fali kapcsolóként és fényerő-szabályozóként egyaránt kiválóan használható. Tetszés szerint bárhova helyezheti a kapcsolót, csavarozva vagy öntapadó koronggal rögzítve, illetve ha a mágnessel rögzíti, a vezérlőegységet bármikor bárhová magával is viheti.

Műszaki adatok

Fényforrás méretei

- Méretek (Szé x Ma x Mé): 60x110

Környezetvédelem

- Üzemi páratartalom: 5% <H<95% (nem lecsapódó)
- Üzemi hőmérséklet: -20 és +45 °C között

További funkcióval/tartozékkal

- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen

Garancia

- 2 év: Igen

A termék méretei és tömege

- Magasság: 60 cm
- Hosszúság: 110 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Tömeg: 72
- Fényforrás típusa: LED

A Bridge

- Frekvenciasáv: 2400–2483.5 MHz
- Kiegészítők maximális száma: 12
- Fényforrások maximális száma: 50
- Hálózati adapter: 100–240 V AC / 50–60 Hz
- Teljesítményfelvétel: 250mA max

A fényforrás

- Színhőmérséklet: 2200–6500K
- Átmérő: 60 mm
- Energiatakarékossági címke: A+
- Foglalat: E27
- Kivitel: A60
- Bemeneti feszültség: 220V–240V
- Élettartam: 25 000 h
- Fényáram: 2200–6500 K
- Fényáram (lumen): 806 lm – 4000K esetén
- Max. üzemi fogyasztás: 9 W
- Max. készenléti fogyasztás: 0.1 W
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Teljesítménytényező: 0.5
- Névleges élettartam: 25 000 h
- Szoftverfrissítésekkel: Igen
- Felfutás: Azonnali 100%-os fénykibocsátás
- Teljesítmény: 9 W
- Teljesítmény: 60 W
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth és Zigbee
- Szoftverfrissítésekkel: Ha Hue Bridge-hez csatlakozik

A kapcsoló

- Tartozék elem: 1 x CR2450
- IP besorolás: 20
- Élettartam: 50.000 clicks
- A lámpák maximális száma kapcsolónként: 10, amennyiben nem csatlakoznak hue bridge központhoz
- Az elem minimális élettartama: 3 év(ek)
- Felszerelési opciók: szabadon álló
- Különleges tulajdonságok: Nem alkalmazható
- Tömege a fali konzollal: 67 g
- A kapcsoló tömege: 37 g

A doboz tartalma

- Bridge: 1
- Ethernet hálózati kábel: 1
- Hue fényforrások: 2
- Hue fényerőszabályozó kapcsoló: 1
- Hálózati adapter: 1

A következőket támogatja

- HomeKit kompatibilis: Yes
- iOS: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 13 és újabb, Android 8.0 és újabb
- Hangasszisztensek: Amazon Alexa, Google Segéd, Apple HomeKit (Hue Bridge-en keresztül), Microsoft Cortana (Hue Bridge-en keresztül)
- Philips Hue Bluetooth Alkalmazás: Android 7.0 vagy újabb, iOS 11 vagy újabb

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718699736088
- Nettó tömeg: 0,446 kg
- Bruttó tömeg: 0,682 kg
- Magasság: 8,200 cm
- Hosszúság: 21,000 cm
- Szélesség: 21,000 cm
- Anyagszám (12NC): 929002216999



Kiadás dátuma:
2023-11-09
Verzió: 0.231

© 2023 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com