

# PHILIPS

천정등

업무

CL200

화이트

8718699748432



## 눈에 편안한 LED 등

Philips LED 조명기구는 눈의 편안함을 위해 설계된 조명을 제공합니다

### 편리한 사용

- 간편한 설치

### 조명 효과

- 균일한 배광

### 안전성

- 유해한 자외선 없음

### 최상의 품질

- 눈 편안 - 눈에 편한 조명
- 손쉬운 청소

### 내구성

- 최대 15,000시간의 오랜 수명

# 주요제품

## 간편한 설치

더 이상 복잡하게 설치할 필요가 없습니다. 벽이나 천장 및 플러그에 단단하게 고정하거나 걸기만 하면 이 조광기를 바로 사용할 수 있습니다.

## 균일한 배광

일정하고 균일하게 방을 가로질러 빛을 비춥니다.

## 유해한 자외선 없음

이 제품은 잠재적으로 유해한 자외선을 제거하도록 디자인되었습니다.

## 눈 편안

광질이 떨어지면 눈이 피곤할 수 있습니다. 많은 사람들이 실내에서 시간을 보내는 가운데, 실내를 적절하게 조명하는 것이 그 어느 때보다도 중요합니다. 이 제품은 눈 편안 요건을 충족시키기 위해 어른거림, 섬광, 눈부심, 연색성, 조광 효과 등 엄격한 테스트 기준을 충족합니다. Philips LED 전구는 편안한 빛을 전달할 뿐만 아니라 수명이 지속되는 동안 그 상태를 유지하여 10년 이상 지속되는 빛의 품질, 출력, 색상을 제공합니다. 눈에 편안한 조명으로 바꾸십시오. 눈이 고마워할 것입니다.

## 손쉬운 청소

매끄럽고 청소하기 쉬운 소재는 집이 바닥부터 천장까지 항상 매력적으로 보인다는 것을 의미합니다.

## 최대 15,000시간의 오랜 수명

Philips LED 기술은 제품의 수명을 최대 15,000시간으로 연장해 줍니다.

# 사양

## 디자인 및 마감

- 색상: 화이트
- 재질: 금속/플라스틱

## 추가 기능/액세서리 포함

- 조절 가능한 스팟 헤드: 아니요
- 리모컨으로 밝기 조절 가능: 아니요
- LED 내장: 예
- 리모컨 포함: 아니요
- 테이블: 예

## 조명 특성

- 연색성 지수(CRI): 80

## 기타

- 특수 설계: 업무

## 전력 소비량

- 전압: 220-240 V

## 제품 규격 및 무게

- 높이: 6.8 cm
- 길이: 25 cm
- 순중량: 0.22 kg
- 폭: 25 cm

## 서비스

- 보증: 1년

## 기술 사양

- 수명: 최대: 15,000 시간
- 직경: 250 mm
- 조명기구 전체 lumen 값: 800
- 조명 색상: 2700
- 주전원: 220-240
- 조명 기구 조광가능: 아니요
- LED: 예
- 내장형 LED: 예
- 소비 전력 전구 포함: 10
- IP 코드: IP20
- 보호 등급: Class I

## 포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8718699748432
- 순중량: 0.140 kg
- 총중량: 0.410 kg
- 높이: 7.000 cm
- 길이: 28.000 cm
- 폭: 28.000 cm
- 소재 번호 (12NC): 915005778207



발행일자: 2020-11-11  
버전: 0.43

© 2020 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)