

PHILIPS

천정등

업무

CL200

화이트

8718699748456



눈에 편안한 LED 등

Philips LED 조명기구에는 눈의 편안함을 위해 설계된 조명을 제공합니다

편리한 사용

- 간편한 설치

조명 효과

- 균일한 배광

안전성

- 유해한 자외선 없음

최상의 품질

- 눈 편안 - 눈에 편한 조명
- 손쉬운 청소

내구성

- 최대 15,000시간의 오랜 수명

주요제품

간편한 설치

더 이상 복잡하게 설치할 필요가 없습니다. 벽이나 천장 및 플러그에 단단하게 고정하거나 걸기만 하면 이 조광기를 바로 사용할 수 있습니다.

균일한 배광

일정하고 균일하게 방을 가로질러 빛을 비춥니다.

유해한 자외선 없음

이 제품은 잠재적으로 유해한 자외선을 제거하도록 디자인되었습니다.

눈 편안

광질이 떨어지면 눈이 피곤할 수 있습니다. 많은 사람들이 실내에서 시간을 보내는 가운데, 실내를 적절하게 조명하는 것이 그 어느 때보다도 중요합니다. 이 제품은 눈 편안 요건을 충족시키기 위해 어른거림, 섬광, 눈부심, 연색성, 조광 효과 등 엄격한 테스트 기준을 충족합니다. Philips LED 전구는 편안한 빛을 전달할 뿐만 아니라 수명이 지속되는 동안 그 상태를 유지하여 10년 이상 지속되는 빛의 품질, 출력, 색상을 제공합니다. 눈에 편안한 조명으로 바꾸십시오. 눈이 고마워할 것입니다.

손쉬운 청소

매끄럽고 청소하기 쉬운 소재는 집이 바닥부터 천장까지 항상 매력적으로 보인다는 것을 의미합니다.

최대 15,000시간의 오랜 수명

Philips LED 기술은 제품의 수명을 최대 15,000시간으로 연장해 줍니다.

사양

디자인 및 마감

- 재질: 금속/플라스틱

추가 기능/액세서리 포함

- 조절 가능한 스팟 헤드: 아니요
- 리모컨으로 밝기 조절 가능: 아니요
- LED 내장: 예
- 리모컨 포함: 아니요
- 천정 조명: 예

조명 특성

- 연색성 지수(CRI): 80

기타

- 특수 설계: 업무
- 유형: 천장등

전력 소비량

- 전압: 220-240 V

제품 규격 및 무게

- 순중량: 0.22 kg
- 높이: 6.8 cm
- 길이: 25 cm
- 폭: 25 cm

서비스

- 보증: 1년

기술 사양

- 수명: 최대: 15,000 시간
- 직경: 250 mm
- 조명기구 전체 lumen 값: 880
- 조명 색상: 6500
- 주전원: 220-240
- 조명 기구 밝기 조절 가능: 아니요
- LED: 예
- 내장형 LED: 예
- 소비 전력 전구 포함: 10
- IP 코드: IP20
- 보호 등급: Class I

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8718699748456
- 순중량: 0.14 kg
- 총중량: 0.41 kg
- 높이: 7 cm
- 길이: 28 cm
- 폭: 28 cm
- 제품 코드 (12NC): 915005773507



발행일자: 2023-11-09
버전: 0.66

© 2023 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com