

# PHILIPS


Потолочный  
светильник

Функциональные  
светильники

CL200

Hue White

8718699748456



## Комфортное для глаз светодиодное освещение

Светодиодные светильники Philips обеспечивают комфортное для глаз освещение

### Простота в эксплуатации

- Удобная установка

### Световой эффект

- Равномерное распределение света

### Безопасность

- Отсутствие вредного УФ-излучения

### Превосходное качество

- EyeComfort — комфортный для глаз свет
- Простота очистки

### Долговечность

- Долгий срок службы: до 15 000 часов

# Особенности

## Удобная установка

Больше никаких проблем с установкой! Просто закрепите светильник или повесьте на стену либо потолок, а затем подключите к розетке — изделие готово к использованию.

## Равномерное распределение света

Организуем единообразное и комфортное освещение в комнатах.

## Отсутствие вредного УФ-излучения

Продукт создан с целью предотвратить возможность получения вредного УФ-излучения.

## Комфорт для глаз

Низкое качество освещения может привести к утомлению глаз. Так как многие люди сегодня чаще проводят время в помещении, как никогда важно организовать правильное освещение дома. Наши изделия отвечают строжайшим требованиям EyeComfort, предъявляемым к мерцанию, строб-импульсу, блескости, цветопередаче и эффектам диммирования.

Светодиодные лампы Philips не только помогают создать комфортное освещение, но также сохраняют свои характеристики на протяжении всего срока службы, обеспечивая стабильное

качество света, светового потока и цветопередачи дольше 12 месяцев. Подарите своим глазам комфортное освещение и они будут благодарны вам.

## Простота очистки

Благодаря гладким и простым в очистке материалам ваш дом будет всегда выглядеть красиво — от пола до потолка.

## Долгий срок службы: до 15 000 часов

Светодиодная технология Philips продлевает срок службы до 15 000 часов.

# Технические характеристики

## Дизайн и отделка

- цвет: белый
- Материал: металл/пластик

## Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет
- Центральный элемент: Да

## Световые характеристики

- индекс цветопередачи (CRI): 80

## Прочее

- Специально созданы для: Функциональные светильники
- Тип: Потолочный светильник

## Энергопотребление

- напряжение: 220–240 Вт

## Размеры и вес изделия

- Высота: 6,8 см
- Длина: 25 см
- Масса нетто: 0,22 кг
- Ширина: 25 см

## Обслуживание

- Гарантия: 1 год

## Технические характеристики

- Срок службы до: 15 000 часов
- Диаметр: 250 мм
- Общий световой поток светильника: 880
- Цвет излучения: 6500
- Электропитание: 220–240
- Светильник с регулируемой яркостью: нет
- светодиодный: Да
- Встроенный светодиод: Да
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 10
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс I

## Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699748456
- Масса нетто: 0,140 kg
- Масса брутто: 0,410 kg
- Высота: 7,000 см
- Длина: 28,000 см
- Ширина: 28,000 см
- Номер материала (12NC): 915005773507



Дата выпуска: 2021-04-30  
Версия: 0.47

© 2021 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)