

PHILIPS

โคมไฟเพดาน

ประโยชน์ใช้สอย

CL200

สีขาว

8718699748494



ไฟ LED สบายตาที่อ่อนโยน ต่อดวงตาของคุณ

โคมไฟ LED ของฟิลิปส์ให้แสงที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายต่อดวงตาของคุณ

ง่ายต่อการใช้งาน

- ติดตั้งง่าย

เอฟเฟกต์แสง

- กระจายแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ

ความปลอดภัย

- ปราศจากรังสี UV ที่เป็นอันตราย

คุณภาพเยี่ยม

- EyeComfort – แสงสว่างที่สบายตา
- ทำความสะอาดได้ง่ายๆ

ความทนทาน

- อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง

ไฮไลท์

ติดตั้งง่าย

ไม่ยุ่งยากในการติดตั้ง เพียงแค่ติดหรือแขวนให้แน่นบนผนังหรือเพดานแล้วเสียบปลั๊ก หลอดไฟนี้ก็พร้อมที่จะสว่างทันที

กระจายแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ

ส่องสว่างทั่วทั้งห้องอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง

ปราศจากรังสี UV ที่เป็นอันตราย

ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบให้ขจัดรังสี UV ที่อาจเป็นอันตรายได้

สบายตา

แสงที่ต่อคุณภาพอาจทำให้สายตาเมื่อยล้า เนื่องจากพวกเราส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กลางแจ้งการให้แสงสว่างในบ้านของคุณจึงมีความสำคัญมากกว่าที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านเกณฑ์การทดสอบที่เข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นการกะพริบ แสงกะพริบถี่ แสงจ้า การแสดงสี และเอฟเฟกต์การหรี่แสง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ EyeComfort หลอดไฟ LED ของ Philips ไม่เพียงให้แสงสว่างที่สบายตาเท่านั้น แต่ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วย ซึ่งให้คุณภาพ

แสง กำลังส่องสว่าง และสีของแสงที่สม่ำเสมอ ยาวนานกว่าทศวรรษ เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟที่สบายตาเพื่อถนอมดวงตาของคุณ

ทำความสะอาดได้ง่ายๆ

วัสดุที่ไร้รอยต่อและทำความสะอาดได้ง่ายทำให้บ้านของคุณดูสวยงามตั้งแต่พื้นจรดเพดาน

อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง

เทคโนโลยี LED ของฟิลิปส์ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สูงสุดถึง 15,000 ชั่วโมง

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและตกแต่ง

- วัสดุ: โลหะ/พลาสติก

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- โคมไฟเฉพาะจุดปรับระดับได้: ไม่มี
- สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- Centerpiece: ได้

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ประโยชน์ใช้สอย
- ประเภท: โคมไฟเพดาน

การใช้พลังงาน

- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 0.44 kg
- ความสูง: 6.8 cm
- ความยาว: 32 cm
- ความกว้าง: 32 cm

บริการ

- รับประกัน: 1 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- อายุการใช้งานสูงสุดถึง: 15,000 ชั่วโมง
- ขนาด: 320 mm
- ที่ยึดหลอดไฟลูเมนเอาต์พุตรวม: 1500
- สีของแสงไฟ: 6500
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 220-240
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ไม่
- LED: ได้
- LED ติดตั้งในตัว: ได้
- มีหลอดไฟวัด: 17
- รหัส IP: IP20
- ระดับการป้องกัน: คลาส I

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718699748494
- น้ำหนักสุทธิ: 0.17 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.72 kg
- ความสูง: 7 cm
- ความยาว: 35.2 cm
- ความกว้าง: 35.2 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 915005773907



วันที่ออก: 2023-11-10
เวอร์ชัน: 0.69

© 2023 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com