

PHILIPS

Tavan lambası

Fonksiyonel

CL200

Beyaz

8718699748494



Gözlerinizi yormayan rahat LED ışık

Philips LED aydınlatma armatürleri, gözlerinizin rahatlığı için tasarlanmış ışık sağlar

Denemesi kolay

- Kolay kurulum

Işık etkisi

- Homojen ışık dağılımı

Güvenlik

- Zararlı UV ışınması yok

Üstün kalite

- EyeComfort: Gözleri yormayan ışık
- Temizlemesi kolay

Dayanıklılık

- 15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Özellikler

Kolay kurulum

Artık kurulum sırasında sorun yaşamayacaksınız. Duvara veya tavana sıkıca sabitlemeniz veya asmanız ve fişini takmanız yeterlidir, bu aydınlatma armatürü artık yanmaya hazırdır.

Homojen ışık dağılımı

Işığı odalarınız arasında eşit ve homojen bir şekilde dağıtır.

Zararlı UV ışınması yok

Ürün zararlı olabilecek her türlü UV ışınmasını ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmıştır.

Göz konforu

Düşük kaliteli ışık göz yorulmasına neden olabilir. Çoğumuz iç mekanda zaman geçirirken evinizi düzgün aydınlatmak artık her zaman olduğundan daha önemli. Ürünlerimiz EyeComfort gereksinimlerini yerine getirmek için titreşim, stroboskobik efekt, parlama, renk işleme ve dimleme efektleri dahil en sıkı test kriterlerini karşılar. Philips LED ampuller sadece gözü yormayan ışık sunmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım ömürleri boyunca bu şekilde kalarak on yıldan fazla süre boyunca sürekli ışık kalitesi, çıkış ve renk sağlar. Gözlerinizi

yormayan ışığa geçin. Gözleriniz size teşekkür edecek.

Temizlemesi kolay

Pürüzsüz ve temizlemesi kolay malzemeler evinizin her zaman zeminden tavana çekici görünmesi anlamına gelir.

15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Philips LED teknolojisi ürününüzün ömrünü 15.000 saate kadar uzatır.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Renk: beyaz
- Malzeme: metal/plastik

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Hayır
- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır
- Şaheser: Evet

Işık özellikleri

- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı::
Fonksiyonel
- Tip: Tavan lambası

Güç tüketimi

- Gerilim: 220-240 V

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Yükseklik: 6,8 cm
- Uzunluk: 32 cm
- Net ağırlık: 0,44 kg
- Genişlik: 32 cm

Servis

- Garanti: 1 yıl

Teknik özellikler

- Kullanım ömrü en fazla: 15.000 h
- Çap: 320 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 1500
- Işık rengi: 6500
- Şebeke elektriği: 220-240
- Armatür kısılabilirliği: Hayır
- LED: Evet
- Yerleşik LED: Evet
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 17
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf I

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718699748494
- Net ağırlık: 0,170 kg
- Brüt ağırlık: 0,720 kg
- Yükseklik: 7,000 cm
- Uzunluk: 35,200 cm
- Genişlik: 35,200 cm
- Malzeme numarası (12NC):
915005773907



Yayın tarihi: 2023-11-10
Sürüm: 0.64

© 2023 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com