

# PHILIPS

Tavan lambası

Fonksiyonel

Moire CL200

Beyaz

8718699750497



## Gözlerinizi yormayan rahat LED ışık

Philips LED armatürleri gözlerinizin rahatlığı için tasarlanmış ışık sağlar.

### Denemesi kolay

- Kolay kurulum

### Işık etkisi

- Homojen ışık dağılımı

### Üstün kalite

- EyeComfort: Gözleri yormayan ışık
- Temizlemesi kolay

### Dayanıklılık

- 15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

# Özellikler

## Kolay kurulum

Artık kurulum sırasında sorun yaşamayacaksınız. Duvara veya tavana sıkıca sabitlemeniz veya asmanız ve fişini takmanız yeterlidir, bu aydınlatma armatürü artık yanmaya hazırdır.

## Homojen ışık dağılımı

Işığı odalarınız arasında eşit ve homojen bir şekilde dağıtın.

## Göz konforu

Düşük kaliteli ışık göz yorulmasına neden olabilir. Çoğumuz iç mekanda zaman geçirirken evinizi düzgün aydınlatmak artık her zaman olduğundan daha önemli. Ürünlerimiz EyeComfort gereksinimlerini yerine getirmek için titreşim, stroboskopik efekt, parlama, renk işleme ve dimleme efektleri dahil en sıkı test kriterlerini karşılar. Philips LED ampuller sadece gözü yormayan ışık sunmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım ömürleri boyunca bu şekilde kalarak on yıldan fazla süre boyunca sürekli ışık kalitesi, çıkış ve renk sağlar. Gözlerinizi yormayan ışığa geçin. Gözleriniz size teşekkür edecek.

## Temizlemesi kolay

Pürüzsüz ve temizlemesi kolay malzemeler evinizin her zaman zeminden tavana çekici görünmesi anlamına gelir.

## 15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Philips LED teknolojisi ürününüzün ömrünü 15.000 saate kadar uzatır.

# Teknik Özellikler

## Tasarım ve kaplama

- Renk: beyaz
- Malzeme: metal/plastik

## Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Hayır
- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır
- Şaheser: Evet

## Işık özellikleri

- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80

## Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Fonksiyonel
- Tip: Tavan lambası

## Ürün boyutları ve ağırlığı

- Yükseklik: 6,8 cm
- Uzunluk: 22,5 cm
- Net ağırlık: 0,25 kg
- Genişlik: 22,5 cm

## Servis

- Garanti: 2 yıl

**Teknik özellikler**

- Kullanım ömrü en fazla: 15.000 h
- Çap: 225 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 600
- Işık rengi: 2700
- Şebeke elektriği: 220-240
- Armatür kısılabilirliği: Hayır
- LED: Evet
- Yerleşik LED: Evet
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 6
- IP koruma sınıfı kodu: IP20

- Koruma sınıfı: Sınıf I

**Ambalaj boyutları ve ağırlığı**

- EAN/UPC - ürün: 8718699750497
- Net ağırlık: 0,200 kg
- Brüt ağırlık: 0,205 kg
- Yükseklik: 6,800 cm
- Uzunluk: 22,500 cm
- Genişlik: 22,500 cm
- Malzeme numarası (12NC): 915005777661



Yayın tarihi: 2021-04-12  
Sürüm: 0.179

© 2021 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)