

PHILIPS

Kattovalaisin

Toiminnallinen

TOBA CL505

White

Langaton himmennys



8718699750619



Säädä haluttu tunnelma sormenpäilläsi

Luo aina oikea tunnelma. Philips LED All-In-One -kattovalaisimella voit valita tilanteeseen sopivat valaistusasetukset helposti muutamalla kaukosäätimen painalluksella.

Tunnelmallinen valotehoste

- Pehmeä yövalo

Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmille mukavaa valoa

Ohjaus

- Säädettävä värilämpötila
- Mukana käyttöä helpottava kaukosäädin
- Erinomainen suorituskyky, yhdenmukaisen valaistuksen takaava kestävä hajotin ja tavallista vähäisempi häikäisy.
- 4 esimääritettyä valaistusasetusta
- Sammuu automaattisesti 60 minuutin jälkeen
- Yhdistä yhdellä kaukosäätimellä jopa kolme valaisinta

Kohokohdat

Pehmeä yövalo

Auta rakkaitasi nukahtamaan pehmeän yövalon avulla.

Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät aikaa sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit muun muassa välkynnän, stroboskoopin ilmiön, häikäisyn, värinoston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota miellyttävää valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

Säädettävä värilämpötila

Valitse kirkas valkoinen valo työskentelyyn ja lämpimän keltainen valo rentoutumiseen.

Mukana käyttöä helpottava kaukosäädin

Valitse haluamasi valon värit, himmennystasot ja esiasetetut valoasetukset.

Erinomainen suorituskyky, yhdenmukaisen valaistuksen takaava kestävä hajotin ja tavallista vähäisempi häikäisy.

Tämä hajotin valaisee huoneet tasaisesti pehmeällä valolla.

4 esimääritettyä valaistusasetusta

Voit nauttia helposti eri tunnelmista esimääritetyillä valaistusasetuksilla.

Sammu automaattisesti 60 minuutin jälkeen

Kun nukahtamistila on käytössä, valo sammuu automaattisesti 60 minuutin kuluttua. Enää ei tarvitse nousta keskellä yötä valon sammuttamista varten.

Yhdistä yhdellä kaukosäätimellä jopa kolme valaisinta

Tällä tehokkaalla ja älykkäällä kaukosäätimellä voit hallita huoneen kaikkea valaistusta nousematta ylös.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: valkoinen
- Materiaali: metalli/muovi

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: Kyllä
- Keskipiste: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Värinostoindeksi (CRI): 80

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Toiminnallinen
- Tyyppi: Kattovalaisin

Tuotteen mitat ja paino

- Korkeus: 8,5 cm
- Pituus: 36,8 cm
- Nettopaino: 0,79 kg
- Leveys: 36,8 cm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
- Halkaisija: 368 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 2800
- Valon väri: 2700–6500
- Verkkovirta: 220–240
- Valaisin himmennettävissä: Kyllä
- LED: Kyllä
- Kiinteä LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 23
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: valkoinen
- Suunniteltu erityisesti: Toiminnallinen
- EAN/UPC – tuote: 8718699750619
- Takuu: 5 vuotta
- Nettopaino: 0,680 kg
- Materiaali: metalli/muovi
- Bruttopaino: 0,950 kg
- Säädettävä spotti: ei
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Tyyppi: Kattovalaisin
- Korkeus: 9,500 cm
- Korkeus: 8,5 cm
- Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
- Pituus: 41,500 cm
- Leveys: 41,500 cm
- Materiaalitunnus (12NC): 915005774831
- Pituus: 36,8 cm
- Nettopaino: 0,79 kg
- Leveys: 36,8 cm
- Halkaisija: 368 mm
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: Kyllä
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 2800
- Valon väri: 2700–6500
- Integroitu LED: Kyllä
- Verkkovirta: 220–240
- Valaisin himmennettävissä: Kyllä
- LED: Kyllä
- Kiinteä LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 23
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I
- Mukana kauko-ohjain: Kyllä
- Keskipiste: Kyllä



Julkaisupäivä: 2022-06-12
Versio: 0.352

© 2022 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com