

PHILIPS

Mennyezeti lámpa

Funkcionális

TOBA CL505

Fehér

Vezeték nélküli fényerő-
szabályozás



8718699750619



Teremtse meg könnyedén a kívánt hangulatot

Bármikor létrehozhatja a megfelelő hangulatot. Csupán néhány kattintás a távirányítón, és a Philips univerzális mennyezeti LED-lámpája máris biztosítja a rugalmasságot és a kényelmet az élet minden pillanatához a megfelelő fénybeállítással.

Ambient light effect

- Lágy éjszakai fény

Prémium minőség

- EyeComfort – a fény, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.

Vezérlőelem

- Állítható színhőmérséklet
- Mellékelt távvezérlő a kényelem érdekében
- Nagy teljesítményű, tartós diffúzor az egyenletes és kevésbé káprázó megvilágításért.
- 4 programozott fénybeállítás
- Automatikus leállás 60 perc után
- Akár 3 egység is vezérelhető ugyanazzal a távvezérlővel

Fénypontok

Lágy éjszakai fény

Segítsen szeretteinek könnyebben elaludni lágy éjszakai fénnel.

Eyecomfort

A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltéren töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az Eyecomfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek.

Állítható színhőmérséklet

A koncentráláshoz szükséges ragyogó fehér fénytől a meleg fehér fényig a tökéletes lazításhoz.

Mellékelt távvezérlő a kényelem érdekében

Válasszon különböző színű fényt, szabályozza a fényerőt, és válasszon a különböző előre megadott világítási beállítások közül.

Nagy teljesítményű, tartós diffúzor az egyenletes és kevésbé káprázó megvilágításért.

Ez a diffúzor egyenletes, szórt fényt biztosít a szobában.

4 programozott fénybeállítás

Élvezze az alkalmakhoz kényelmesen, előre beállított fények különféle hangulatát.

Automatikus leállítás 60 perc után

Alvó módban a világítás 60 perc után automatikusan lekapcsol. Többé nem kell felkelnie az éjszaka közepén, hogy lekapcsolja a villanyt.

Akár 3 egység is vezérelhető ugyanazzal a távvezérlővel

Ezzel a nagy teljesítményű és intelligens távvezérlővel anélkül vezérelheti a szoba összes lámpáját, hogy fel kellene kelnie.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: fém/műanyag

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejjű spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Igen
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Igen
- Központi elem: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Funkcionális
- Típus: Mennyezeti lámpa

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,79 kg
- Magasság: 8,5 cm
- Hosszúság: 36,8 cm
- Szélesség: 36,8 cm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- Átmérő: 368 mm
- A lámpa teljes fényárama: 2800
- Színhőmérséklet: 2700-6500
- Hálózati tápellátás: 220-240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: RF-alapú fényerő-szabályozás – ne használja fényerő-szabályozóval
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 23
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztály

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718699750619
- Nettó tömeg: 0,68 kg
- Bruttó tömeg: 0,95 kg
- Magasság: 9,5 cm
- Hosszúság: 41,5 cm
- Szélesség: 41,5 cm
- Cikkszám (12NC): 915005774831



Kiadás dátuma:
2023-11-09
Verzió: 0.374

© 2023 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com