

PHILIPS

Stropna svetilka

Funkcionalno

TOBA CL505

Bela

Brezžična zatemnitev



8718699750619



Nastavitev zelene razpoloženjske svetlobe na dosegu rok

Ustvarite pravo vzdušje v vsakem trenutku. Z le nekaj kliki na daljinskem upravljalniku vam Philipsova stropna svetilka LED nudi prilagodljivost in udobje izbiranja med paleto nastavitev svetlobe za vsak trenutek.

Ambientalni svetlobni učinek

- Mehka nočna svetilka

Vrhunska kakovost

- Tehnologija EyeComfort – svetloba, ki je prijazna do oči

Upravljanje

- Nastavljiva temperatura barve
- Priložen daljinski upravljalnik za vaše večje udobje
- Visokozmogljiv, trajen razpršilnik za enakomerno osvetlitev in zmanjšan odsev.
- 4 prednastavljeni prizori
- Samodejni izklop čez 60 minut
- Povežite do 3 kose z enim daljinskim upravljalnikom

Značilnosti

Mehka nočna svetilka

Pomagajte vašim najdražjim lažje zaspati pri mehki nočni svetlobi.

Udobje oči

Nizka kakovost svetlobe lahko utruja oči. Ker veliko časa preživimo v zaprtih prostorih, je ustrezna razsvetlitev doma bolj pomembna kot kadarkoli prej. Naši izdelki izpolnjujejo stroga preizkusna merila, vključno z migetanjem, utripanjem, bleščanjem, prikazom barv in zatemnjeno svetlobo, da se zagotovi skladnost z zahtevami tehnologije EyeComfort (udobje oči). Ne samo, da Philipsove sijalke LED poskrbijo za udobno svetlobo, ampak ostanejo takšne skozi celotno življenjsko dobo in dlje kot desetletje zagotavljajo dosledno kakovost svetlobe, svetilnost in barvo. Odločite se za svetlobo, ki je prijazna do oči. Vaše oči vam bodo hvaležne.

Nastavljiva temperatura barve

Preklopite z jasne bele svetlobe za koncentracijo na toplo rumeno svetlobo za sprostitev.

Priložen daljinski upravljalnik za vaše večje udobje

Izberite različne barve svetlobe, ravni zatemnitve ter izbirajte med prednastavljenimi nastavitvami svetlobe.

Visokozmogljiv, trajen razpršilnik za enakomerno osvetlitev in zmanjšan odsev.

Ta razpršilnik mehko svetlobo enakomerno oddaja po vaših prostorih.

4 prednastavljeni prizori

Uživajte v različnih vzdušjih s prednastavljenimi svetlobnimi prizori za vsako priložnost.

Samodejni izklop čez 60 minut

Ko je vklopljen način spanja, se bo svetilka samodejno izklopila čez 60 minut. Nič več vstajanja sredi noči, da bi izklopili svetilko.

Povežite do 3 kose z enim daljinskim upravljalnikom

Brez vstajanja upravljajte vsa svetila v prostoru s tem močnim in pametnim daljinskim upravljalnikom.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: bela
- Material: kovina/plastika

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Da
- Osrednji predmet: Da

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Razno

- Posebej zasnovano za: Funkcionalno
- Tip: Stropna svetilka

Dimenzije in teža izdelka

- Višina: 8,5 cm
- Dolžina: 36,8 cm
- Neto teža: 0,79 kg
- Širina: 36,8 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 15.000 h
- Premer: 368 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 2800
- Barva svetlobe: 2700-6500
- Omrežno napajanje: 220-240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Da
- LED: Da
- Vgrajen LED: Da
- Moč priložene sijalke: 23
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred I

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699750619
- Neto teža: 0,680 kg
- Bruto teža: 0,950 kg
- Višina: 9,500 cm
- Dolžina: 41,500 cm
- Širina: 41,500 cm
- Številka materiala (12NC): 915005774831



Datum izdaje: 2021-11-15
Različica: 0.298

© 2021 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com