

PHILIPS

Upotettava
kohdevalaisin

Toiminnallinen

SPARKLE SL261

White

Himmennys



8718699755607



Luo täydellinen tunnelma laadukkaalla himmennettävällä valolla.

Luo täydellinen tunnelma Philipsin upotettavilla ja himmennettävillä LED-kohdevalaisimilla, joilla voit helposti himmentää normaalin kirkkaan arkivalaistuksen kotoisan lämpimiin sävyihin.

Helppo nauttia

- Valitse näiden säädettävien modulaaristen valaisimien avulla, miten ja minne valo osuu.

Valotehoste

- Kirkas ja kohdistettu valokeila

Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmille mukavaa valoa

Ohjaus

- Himmennettävä

Kestävyys

- Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Kohokohdat

Säädettävä modulaarinen valaisin Kirkas ja kohdistettu valokeila

Suuntaa valo esineisiin, ruokailupöytään tai muuhun sisustukseen kiinnittääksesi katsojien huomion tiettyihin tyyleihin.

Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät aikaa sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit muun muassa välkynnän, stroboskooppisen ilmiön, häikäisyn, värintoiston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota miellyttävää valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

Himmennettävä

Voit vaihtaa tunnelmaa vähentämällä LED-lamppujen kirkkautta kirkkaasta valkoisesta valosta kotoisan lämpimään hehkuun – aivan kuten perinteisillä lampuilla.

Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöikään jopa 15 000 tuntiin.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: metalli, muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 10 000

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Kyllä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36 °
- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Keittiö
- Tyyli: Nykyaikainen
- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 29 mA
- Tehokkuus: 64 lm/W

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,118 kg
- Aukon pituus: 7.0 cm
- Aukon leveys: 7.0 cm
- Korkeus: 5,5 cm
- Pituus: 8,5 cm
- Upotussyvyys: 1,5 cm
- Leveys: 8,5 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 20 000 tuntia
- Halkaisija: 85 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 350
- Valon väri: 2700
- Himmennettävä valaisin: Kyllä
- LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 5
- IP-koodi: IP20

- Turvallisuusluokka: Luokka II

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699755607
- Nettopaino: 0,12 kg
- Bruttopaino: 0,15 kg
- Korkeus: 9 cm
- Pituus: 7,5 cm
- Leveys: 10,5 cm
- Tuotekoodi (12NC): 929002373820



Julkaisupäivä: 2024-02-02
Versio: 0.114

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com