

PHILIPS

Uvučeno
reflektorsko svjetlo

Funkcionalno

SPARKLE SL261

Bijela

Prigušeno



8718699755607



Stvorite savršen ugođaj uz visokokvalitetno prigušivo svjetlo.

Stvorite savršen ugođaj uz prigušive uvučene reflektorske LED svjetiljke tvrtke Philips kojima možete jednostavno prigušiti intenzitet svjetlosti od svakodnevnog jakog svjetla do udobnih tonova.

Jednostavnost doživljaja

- Odaberite kako će i gdje padati svjetlo uz ove prilagodljive modularne svjetiljke.

Svjetlosni efekt

- Usmjereni snop jake svjetlosti

Vrhunska kvaliteta

- EyeComfort – osvjetljenje koje godi očima

Upravljanje

- Mogućnost prigušivanja

Trajnost

- Dug radni vijek, do 15.000 sati

Istaknute znač.

Prilagodljiva modularna svjetiljka

Usmjereni snop jake svjetlosti

Usmjerite svjetlo na određeni objekt, blagovaonski stol ili neki drugi dio prostorije kako biste privukli pažnju na ono što želite.

Ugodno za oči

Svjetlo loše kvalitete može prouzročiti naprezanje očiju. Budući da mnogo vremena provodimo u zatvorenom prostoru, pravilno osvjetljenje doma danas je važnije no ikad. Naši proizvodi ispitani su u strogim uvjetima na titranje, stroboskopski efekt, bljeskanje, renderiranje boja i efekte prigušivanja kako bi se osiguralo da zadovoljavaju zahtjeve standarda EyeComfort. LED žarulje tvrtke Philips ne samo da pružaju ugodnu rasvjetu, već zadržavaju kvalitetu svjetla tijekom čitavog vijeka trajanja, pružajući konstantnu razinu kvalitete, postojanosti i boje osvjetljenja na vremensko razdoblje dulje od deset godina. Prebacite se na svjetlo koje godi vašim očima, bit će vam zahvalne.

Mogućnost prigušivanja

Omogućuje vam promjenu ugodaja smanjenjem razine osvjetljenja LED – od jakog bijelog svjetla do ugodnog osvjetljenja, baš kao tradicionalne svjetiljke.

Dug radni vijek, do 15.000 sati

LED tehnologija tvrtke Philips produžuje radni vijek proizvoda do 15.000 sati.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: bijela
- Materijal: metal/plastika

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Da
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne
- Glavno rasvjetno tijelo: Da

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 36 stupnjevi
- Indeks uzvratne boje (CRI): 80

Razno

- Posebno dizajnirana za: Funkcionalno
- Vrsta: Reflektorsko svjetlo

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina proreza: 7 cm
- Širina proreza: 7 cm
- Visina: 5,5 cm
- Dužina: 8,5 cm
- Neto težina: 0,118 kg
- Uvučeni dio: 1,5 cm
- Širina: 8,5 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Vijek upotrebe do: 20.000 sat(i)
- Promjer: 85 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 350
- Boja svjetla: 2700
- Mrežno napajanje: 220-240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću priгуšivanja: Da
- LED: Da
- Ugrađeni LED: Da
- Snaga žarulje u kompletu: 5
- IP šifra: IP20

- Klasa zaštite: II. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699755607
- Neto težina: 0,118 kg
- Bruto težina: 0,149 kg
- Visina: 9,000 cm
- Dužina: 7,500 cm
- Širina: 10,500 cm
- Broj materijala: (12 NC): 929002373820



Datum izdavanja:
2021-06-16
Verzija: 0.178

© 2021 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com