

PHILIPS

Įleidžiamasis
taškinis šviestuvas

Praktiškas

SPARKLE SL261

Balta

Pritemdymas



8718699755607



Sukurkite puikią aplinką, panaudodami aukštos kokybės pritemdomą šviesą.

Sukurkite puikią nuotaiką, panaudodami „Philips“ šviesos diodų pritemdomas įleidžiamąsias taškines lemputes, galite lengvai pritemdyti šviesą nuo kasdienės ryškios šviesos iki malonių tonų.

Paprasta išbandyti

- Pasitelkdami šias reguliuojamas modulines šviesas pasirinkite, kaip ir kur kris šviesa.

Šviesos efektas

- Ryškus ir koncentruotas apšvietimas

Aukščiausia kokybė

- EyeComfort - akims maloni šviesa

Valdiklis

- Reguliuojamas šviesos srautas

Ilgamžiškumas

- Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

Ypatybės

Reguliuojama modulinė šviesa

Ryškus ir koncentruotas apšvietimas

Sufokusuokite šviesą į objektus, valgomojo stalą ar kitas interjero detales, kad atkreiptumėte dėmesį į tam tikrus stilius.

Patogumas akims

Prasta šviesa gali sukelti akių nuovargį. Kadangi daugelis iš mūsų daugiausiai laiko praleidžia patalpose, tinkamas namų apšvietimas yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Mūsų gaminiai atitinka griežtus bandymų kriterijus, įskaitant mirgėjimo, blyksėjimo, akinimo, spalvų perteikimo ir pritemdymo, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka „EyeComfort“ reikalavimus. „Philips“ LED lemputės ne tik skleidžia malonią šviesą, bet ir palaiko ją tokią visą eksploataavimo laiką, užtikrindamos pastovią šviesos kokybę, išvestį ir spalvas daugiau nei dešimtmetį. Įjunkite tokią šviesą, kuri maloni jūsų akims. Jūsų akys jums padėkos.

Reguliuojamas šviesos srautas

Galite keisti nuotaiką mažindami šviesos diodų ryškumą ir ryškią baltą šviesą pakeisdami jaukia prietema, kaip naudodami įprastas lemputes.

Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 15 000 valandų.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: balta
- Medžiaga: metalas / plastikas

Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Taip
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne
- Dekoratyvinis: Taip

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80

Kita

- Sukurta specialiai: Praktiškas
- Tipas: Taškinis šviestuvas

Gaminio matmenys ir svoris

- Mažesnis ilgis: 7 cm
- Mažesnis plotis: 7 cm
- Aukštis: 5,5 cm
- Ilgis: 8,5 cm
- Grynas svoris: 0,118 kg
- Įleidimo gylis: 1,5 cm
- Plotis: 8,5 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 20 000 val.
- Skersmuo: 85 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 350
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: 220–240
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Taip
- LED: Taip
- Integruotas LED: Taip
- Pridėtos lemputės galia vatais: 5

- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: II klasė

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699755607
- Grynas svoris: 0,118 kg
- Grynasis svoris: 0,149 kg
- Aukštis: 9,000 cm
- Ilgis: 7,500 cm
- Plotis: 10,500 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929002373820



Išleidimo data: 2021-09-13
Versija: 0.191

© 2021 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com