PHILIPS

# Infälld spot

Funktionell

SPARKLE SL261

White

Dimra




8718699755607



# Skapa den perfekta atmosfären med dimbart ljus av hög kvalitet.

Skapa den perfekta stämningen med Philips LED Dimbara infällda spotar. Du kan enkelt dimra din belysning från vardagligt klart ljus till mysiga toner.

**Enkel att uppleva**
- Välj var och hur ljuset ska falla med dessa modulära lampor.

**Ljuseffekt**
- Klar och riktad ljusstråle

**Förstklassig kvalitet**
- EyeComfort – ljus som är behagligt för ögonen

**Styrning**
- Reglerbar

**Hållbarhet**
- Lång livstid, upp till 15 000 timmar

# Funktioner

### Anpassningsbar modulär lampa
### Klar och riktad ljusstråle
Rikta ljuset på föremål, matsalsbord eller annan inredning för att dra uppmärksamheten till särskilda inredningsdetaljer.

### Eyecomfort
Dålig belysning är ansträngande för ögonen. Många av oss tillbringar mycket tid inomhus, så det är viktigare än någonsin med bra belysning hemma. Våra produkter uppfyller stränga testkriterier, till exempel effekter av flimmer, stroboskop, bländning, färgåtergivning och dimring, för att garantera att de följer våra EyeComfort-krav. LED-ljuskällor från Philips ger inte bara ett behagligt ljus för stunden, de fortsätter att göra det under hela livslängden med en konstant ljuskvalitet, ljusflöde och färg under mer än ett decennium. Byt till ljus som är behagligt för ögonen. Dina ögon kommer att tacka dig.

### Reglerbar
Låter dig ändra atmosfären genom att minska LED-ljusstyrkan, från klart, vitt ljus till ett mysigt varmt ljus - precis som traditionella lampor.

### Lång livstid, upp till 15 000 timmar
Philips LED-teknik förlänger din produkts livstid upp till 15 000 timmar.

# Specifikationer

### Lampans egenskaper
- Avsedd användning: Inomhus

### Design och finish
- Färg: White
- Material: metall, plast

### Hållbarhet
- Antal tändcykler: 10 000

### Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Justerbart spothuvud: Ja
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

### Ljusegenskaper
- Spridningsvinkel: 36 °
- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80

### Övrigt
- Särskilt utformad för: Kök
- Stil: Contemporary
- EyeComfort: Ja

### Övriga egenskaper
- Ström: 29 mA
- Effektivitet: 64 lm/W

### Produktens mått och vikt
- Nettovikt: 0,118 kg
- Hållängd: 7.0 cm
- Hålbredd: 7.0 cm
- Höjd: 5,5 cm
- Längd: 8,5 cm
- Infällningsdjup: 1,5 cm
- Bredd: 8,5 cm

### Service
- Garanti: 2 år

### Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 20 000 h
- Diameter: 85 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 350
- Ljusfärg: 2700
- Dimbar armatur: Ja
- LED: Ja
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 5
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II

### Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718699755607
- Nettovikt: 0,12 kg
- Bruttovikt: 0,15 kg
- Höjd: 9 cm
- Längd: 7,5 cm
- Bredd: 10,5 cm
- Materialnummer (12NC): 929002373820

Publiceringsdatum:
2024-02-04
Version: 0.114

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

**www.lighting.philips.com**