

# PHILIPS

Спот осветление за  
вграждане

Функционални

SPARKLE SL261

Никел

Размери



8718699755621



## Създайте идеалната атмосфера с качествено осветление, подходящо за димиране.

Създайте перфектното настроение със светодиодно насочено осветление на Philips, с него можете лесно да регулирате светлините си от всекидневна ярка светлина до уютни тонове.

### Лесно използване

- Изберете как и къде да пада светлината с тези регулируеми модулни светлини.

### Светлинен ефект

- Ярък и фокусиран лъч

### Първокласно качество

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите

### Бутон

- Възможност за димиране

### Издръжливост

- Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

# Акценти

## Регулируем светлинен модул

### Ярък и фокусиран лъч

Фокусирайте светлината върху предмети, масата за хранене или друг интериор, за да привлечете вниманието към конкретни стилове.

## Eyecomfort

Лошото качество на светлината може да напругне очите. Имайки предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблясък, цветоподаване и регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort.

Светодиодните лампи на Philips не просто осигуряват комфортна светлина, а го правят до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки неизменно качество на светлина, мощност и цветност през повече от десет години. Изберете светлината, която не натоварва очите ви. Те ще ви се отблагодарят.

## Възможност за димиране

Позволява да променят настроението, като понижават нивата на яркост на LED лампата, от ярка бяла светлина до уютно осветление – точно както традиционните лампи.

## Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

Светодиодната технология Philips удължава живота на продукта до 15 000 часа

# Спецификации

## Дизайн и покритие

- Цвят: Никел
- Материал: метал/пластмаса

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Да
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не
- В средата на стаята: Да

## Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 36 градус(а)
- Индекс на цветоподаване (CRI): 80

## Разни

- Специално предназначено за: Функционални
- Тип: Осветление тип Спот

## Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,118 kg
- Дължина на контура: 7 cm
- Ширина на контура: 7 cm
- Височина: 5,5 cm
- Дължина: 8,5 cm
- Разстояние при монтаж: 1,5 cm
- Ширина: 8,5 cm

## Сервиз

- Гаранция: 2 години

#### Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 20 000 h
- Диаметър: 85 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 350
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: 220-240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Да
- LED лампи: Да
- Вграден LED: Да
- Включена мощност на лампата: 5

• IP код: IP20

• Клас на защита: Клас II

#### Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718699755621
- Нето тегло: 0,118 kg
- Брутно тегло: 0,149 kg
- Височина: 9,000 cm
- Дължина: 7,500 cm
- Ширина: 10,500 cm
- Номер на материала (12NC): 929002373920



Дата на издаване:  
2023-05-26  
Версия: 0.270

© 2023 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)