

# PHILIPS

Zapustné bodové  
svítidlo

Funkční

SPARKLE SL261

nikl

Ztlumit



8718699755621



## Vytvořte dokonalou atmosféru pomocí vysoce kvalitních stmívatelných světel.

Vytvořte dokonalou atmosféru stmívatelnými zapuštěnými bodovými zdroji Philips LED, pomocí kterých můžete snadno měnit jas světla z plného jasu do tlumeného.

### Jednoduše zážitek

- Vyberte si pomocí nastavitelného modulárního osvětlení, jak a kam má dopadat světlo.

### Světelný efekt

- Jasný a úzký paprsek

### Špičková kvalita

- EyeComfort – světlo příjemné pro oči

### Ovládání

- Stmívatelné

### Odolnost

- Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

# Přednosti

## Nastavitelné modulární osvětlení

### Jasný a úzký paprsek

Přitáhněte pozornost na jídelní stůl, nebo jakýkoliv jiný prvek v interiéru pomocí soustředěného světla.

### Pohodlí pro oči

Nekvalitní osvětlení může namáhat oči. Řada z nás tráví mnoho času uvnitř. Je proto mnohem důležitější než kdy dříve, aby váš domov byl správně osvětlen. Naše výrobky splňují nejpřísnější zkušební kritéria, včetně blikání, stroboskopického efektu, oslnění, podání barev a efektů tlumení, a splňují proto požadavky EyeComfort. LED žárovky Philips nejenže vyzařují příjemné světlo, ale také si tyto charakteristiky uchovávají po celou dobu životnosti. Jsou schopny poskytovat světlo o neměnné kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší než desetiletí. Přejděte na světlo, které je pohodlné pro oči. Vaše oči vám poděkují.

## Stmívatelné

Umožňuje změnu atmosféry pomocí snížení úrovně jasu LED žárovek z jasného bílého světla na příjemnou záři – stejně jako u tradičních svítidel.

## Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 15 000 hodin.

# Specifikace

## Design a provedení

- Barva: nikl
- Materiál: kov/plast

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ano
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne
- Střední díl: Ano

## Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 36 stupňů
- Index barevného podání (CRI): 80

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Funkční
- Typ: Bodové svítidlo

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka výřezu: 7 cm
- Šířka výřezu: 7 cm
- Výška: 5,5 cm
- Délka: 8,5 cm
- Čistá hmotnost: 0,118 kg
- Vzdálenost zapuštění: 1,5 cm
- Šířka: 8,5 cm

## Servis

- Záruka: 2 roky

#### Technické údaje

- Životnost až: 20 000 h
- Průměr: 85 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 350
- Barva světla: 2700
- Napájení ze sítě: 220–240
- Ztlumitelné svítidlo: Ano
- LED: Ano
- Zabudovaný LED zdroj: Ano
- Příkon žárovky: 5
- Kód IP: IP20

- Třída ochrany: Třída II

#### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699755621
- Čistá hmotnost: 0,118 kg
- Hrubá hmotnost: 0,149 kg
- Výška: 9,000 cm
- Délka: 7,500 cm
- Šířka: 10,500 cm
- Číslo materiálu (12NC):  
929002373920



Datum vydání: 2021-12-01  
Verze: 0.197

© 2021 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)