

PHILIPS

Innfelt spot

Funksjonell

SPARKLE SL261

Nikkel

Dim



8718699755621



Skap den perfekte stemningen med høykvalitets belysning som kan dimmes.

Skap den perfekte stemningen med Philips' innfelle LED-spoter som enkelt kan dimmes fra hverdagslig, klart lys til koselige, varme toner.

Enkel å bruke

- Velg hvor og hvordan lyset skal falle med disse justerbare modullysene.

Lyseffekt

- Fokusert lysstråle

Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene

Kontroll

- Kan dimmes

Holdbarhet

- Lang levetid opptil 15 000 timer

Høydepunkter

Justerbar modulbelysning

Fokuseret lysstråle

Fokuser lyset på gjenstander, et spisebord eller annet interiør du vil trekke oppmerksomhet til.

Eyecomfort

Dårlig innelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

Kan dimmes

Gjør det mulig for deg å endre på stemningen ved å redusere lysstyrken på LED-belysningen fra klart hvitt, til en koselig glød – akkurat som på tradisjonelle lamper.

Lang levetid opptil 15 000 timer

Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 15 000 timer.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: nikkell
- Materiale: metall/plast

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ja
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei
- Midtpunkt: Ja

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36 grad(er)
- Fargegjengivelse: 80

Diverse

- Spesielt designet for: Funksjonell
- Type: Spot

Mål og vekt på produktet

- Lengde på utstikker: 7 cm
- Bredder på utstikker: 7 cm
- Høyde: 5,5 cm
- Lengde: 8,5 cm
- Nettovekt: 0,118 kg
- Forsenkingsavstand: 1,5 cm
- Bredder: 8,5 cm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 20 000 time(r)
- Diameter: 85 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 350
- Lysfarge: 2700
- Strømnett: 220-240
- Dimmbar lysarmatur: Ja
- LED: Ja
- Innebygd LED-lyskilde: Ja
- Lysepære følger med: 5
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699755621
- Nettovekt: 0,118 kg
- Bruttovekt: 0,149 kg
- Høyde: 9,000 cm
- Lengde: 7,500 cm
- Bredde: 10,500 cm
- Materialnummer (12NC): 929002373920



Utgivelsesdato: 2021-01-12
Versjon: 0.149

© 2021 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com