

# PHILIPS

Zapustené bodové  
svietidlo

Funkčné osvetlenie

SPARKLE SL261

nikel

Stlmit



8718699755621



## Vytvorte si dokonalé prostredie pomocou kvalitného stmievateľného svetla.

Vytvorte si dokonalú atmosféru pomocou stmievateľných zapustených bodových svietidiel Philips LED, vďaka ktorým môžete jednoducho stmievať osvetlenie, od žiarivého svetla na každodenné použitie až po útulné tóny.

### Jednoduchá obsluha

- Vyberte, ako a kde dopadá svetlo, pomocou týchto modulárnych svetiel.

### Svetelný efekt

- Jasný a presne zamierený svetelný lúč

### Prvotriedna kvalita

- EyeComfort – svetlo príjemné na oči

### Ovládanie

- Možnosť stmievania

### Životnosť

- Dlhá životnosť až 15 000 hodín

# Hlavné prvky

## Nastavitelné modulárne svetlo

### Jasný a presne zamierený svetelný lúč

Osvetlite objekty, jedálenský stôl alebo iné prvky interiéru a prilákajte tak pozornosť k jednotlivým dekoratívnym prevedeniam.

## EyeComfort

Nekvalitné osvetlenie môže spôsobiť namáhanie očí. Mnohí z nás trávajú veľa času v interiéri, a preto je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby bola vaša domácnosť správne osvetlená. Naše produkty pri testovaní vyhovujú prísnyim kritériám týkajúcim sa napríklad blikania, stroboskopického efektu, oslnenia, podania farieb a stmievacích efektov, vďaka ktorým spĺňajú požiadavky koncepcie EyeComfort. LED svetelné zdroje od spoločnosti Philips poskytujú príjemné svetlo, a to počas celej svojej životnosti, vďaka čomu už viac ako desaťročie poskytujú trvalý svetelný výkon, ako aj kvalitu a farbu svetla. Prejdite na osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči. Vaše oči vám poďakujú.

## Možnosť stmievania

Umožňuje vám zmeniť náladu prispôbením jasnosti svetiel LED – od jasného bieleho svetla až po útulné tlmené svetlo ako pri tradičných lampách.

## Dlhá životnosť až 15 000 hodín

LED technológia Philips predlžuje životnosť vášho výrobku až na 15 000 hodín.

# Technické údaje

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: nikel
- Materiál: kov/plast

## Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Nastavitelná bodová hlavica: áno
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie
- Ústredný prvok: áno

## Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 36 stupňov (stupne)
- Index podania farieb (CRI): 80

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Funkčné osvetlenie
- Typ: Bodové svetidlo

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka výrezu: 7 cm
- Šírka výrezu: 7 cm
- Výška: 5,5 cm
- Dĺžka: 8,5 cm
- Netto hmotnosť: 0,118 kg
- Zapustená vzdialenosť: 1,5 cm
- Šírka: 8,5 cm

## Servis

- Záruka: 2 roky

**Technické špecifikácie**

- Životnosť až: 20 000 h
- Priemer: 85 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 350
- Farba svetla: 2700
- Napájanie zo siete: 220-240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: áno
- LED: áno
- Zabudované LED: áno
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 5

- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC - produkt: 8718699755621
- Netto hmotnosť: 0,118 kg
- Brutto hmotnosť: 0,149 kg
- Výška: 9,000 cm
- Dĺžka: 7,500 cm
- Šírka: 10,500 cm
- Materiál krytu (12NC): 929002373920



Dátum vydania: 2021-10-12  
Verzia: 0.193

© 2021 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)