

# PHILIPS

Upotettava  
kohdevalaisin

Toiminnollinen

DIVE SL261

Nikkeli

Himmennys



8718699755669



## Luo täydellinen tunnelma laadukkaalla himmennettävällä valolla.

Luo täydellinen tunnelma Philipsin upotettavilla ja himmennettävillä LED-kohdevalaisimilla, joilla voit helposti himmentää normaalin kirkkaan arkivalaistuksen kotoisan lämpimiin sävyihin.

### Sopii sisätiloihisi

- Koristeellinen metallipinta

### Valotehoste

- Kirkas ja kohdistettu valokeila

### Turvallisuus

- Kosteudenkestävä

### Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmille mukavaa valoa

### Ohjaus

- Himmennettävä

### Kestävyys

- Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

# Kohokohdat

## Koristeellinen metallipinta

Nykyaikainen metallipinta luo modernin ilmeen.

## Kirkas ja kohdistettu valokeila

Suuntaa valo esineisiin, ruokailupöytään tai muuhun sisustukseen kiinnittääksesi katsojien huomion tiettyihin tyyleihin.

## Kosteudenkestävä

Kosteudenkestävyyden ansiosta voit käyttää tätä tuotetta luottavaisin mielin kylpyhuoneissa, keittiöissä, parvekkeilla ja muissa tiloissa, joissa kosteus on otettava huomioon.

## Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät aikaa sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatuksiteerit muun muassa välkyynnän, stroboskoopin ilmiön, häikäisyn, värinoston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota miellyttävää valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan.

Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

## Himmennettävä

Voit vaihtaa tunnelmaa vähentämällä LED-lamppujen kirkkautta kirkkaasta valkoisesta valosta kotoisan lämpimään hehkuun – aivan kuten perinteisillä lampuilla.

## Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöikänsä jopa 15 000 tuntiin.

# Tekniset tiedot

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: nikkeli
- Materiaali: metalli/muovi

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Keskipiste: Kyllä

## Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Toiminnollinen

## Tuotteen mitat ja paino

- Aukon pituus: 7 cm
- Aukon leveys: 7 cm
- Korkeus: 5,5 cm
- Pituus: 8,5 cm
- Nettopaino: 0,114 kg
- Uputussyvyys: 1,5 cm
- Leveys: 8,5 cm

## Huolto

- Takuu: 2 vuotta

## Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 20 000 tuntia
- Halkaisija: 85 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 350
- Valon väri: 2700
- Verkkovirta: 220–240
- Valaisin himmennettävissä: Kyllä
- LED: Kyllä
- Kiinteä LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 5
- IP-koodi: IP20 (etupuoli 65)
- Turvallisuusluokka: Luokka II

## Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699755669
- Nettopaino: 0,110 kg
- Bruttopaino: 0,145 kg
- Korkeus: 9,000 cm
- Pituus: 7,500 cm
- Leveys: 10,500 cm
- Materiaalitunnus (12NC): 929002374120



Julkaisupäivä:  
2020-08-03  
Versio: 0.122

© 2020 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)