

# PHILIPS

Innfelt spot

Funksjonell

SPARKLE SL261

Nikkel

Dim



8718699755706



## Skap den perfekte stemningen med høykvalitets belysning som kan dimmes.

Skap den perfekte stemningen med Philips' innfelte LED-spoter som enkelt kan dimmes fra hverdagslig, klart lys til koselige, varme toner.

### Enkel å bruke

- Velg hvor og hvordan lyset skal falle med disse justerbare modullysene.

### Lyseffekt

- Fokuseret lysstråle

### Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene

### Kontroll

- Kan dimmes

### Holdbarhet

- Lang levetid opptil 15 000 timer

# Høydepunkter

## Justerbar modulbelysning

### Fokuseret lysstråle

Fokuser lyset på gjenstander, et spisebord eller annet interiør du vil trekke oppmerksomhet til.

## Eyecomfort

Dårlig innelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

## Kan dimmes

Gjør det mulig for deg å endre på stemningen ved å redusere lysstyrken på LED-belysningen fra klart hvitt, til en koselig glød – akkurat som på tradisjonelle lamper.

## Lang levetid opptil 15 000 timer

Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 15 000 timer.

# Spesifikasjoner

## Design og utseende

- Farge: nikkell
- Materiale: metall/plast

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ja
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei
- Midtpunkt: Ja

## Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36 grad(er)
- Fargegjengivelse: 80

## Diverse

- Spesielt designet for: Funksjonell
- Type: Spot

## Mål og vekt på produktet

- Lengde på utstikker: 7 cm
- Bredder på utstikker: 7 cm
- Høyde: 5,5 cm
- Lengde: 8,5 cm
- Nettovekt: 0,118 kg
- Forsenkingsavstand: 1,5 cm
- Bredder: 8,5 cm

## Service

- Garanti: To år

## Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 20 000 time(r)
- Diameter: 85 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 350
- Lysfarge: 2700
- Strømnett: 220-240
- Dimmbar lysarmatur: Ja
- LED: Ja
- Innebygd LED-lyskilde: Ja
- Lyspære følger med: 5.5
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

**Emballasjemål og vekt**

- EAN/UPC – produkt: 8718699755706
- Nettovekt: 0,120 kg
- Bruttovekt: 0,149 kg
- Høyde: 9,000 cm
- Lengde: 7,500 cm
- Bredde: 10,500 cm
- Materialnummer (12NC): 929002374320



Utgivelsesdato:  
2021-10-05  
Versjon: 0.213

© 2021 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)