

# PHILIPS

Foco empotrable

Funcional

TARAGON SL262

White

8718699755768



## Luz LED cómoda que no cansa la vista

Las luminarias de Philips LED proporcionan una luz diseñada para tu confort visual.

### Fácil de usar

- Elige cómo y dónde incide la luz con estas luces modulares ajustables.

### Excelente calidad

- EyeComfort: luz que no cansa la vista

### Materiales y acabado

- Material metálico de gran calidad

### Duración

- Vida útil prolongada de hasta 20.000 horas

# Destacados

## Luz modular ajustable Eyecomfort

Una luz de baja calidad puede causar fatiga visual. Con la de horas que pasamos dentro de casa, ahora importa más que nunca que su interior esté bien iluminado. Nuestros productos superan los criterios de prueba más exigentes como, por ejemplo, el parpadeo, el efecto estroboscópico, el deslumbramiento, la

reproducción del color y los efectos de atenuación para garantizar que cumplen nuestros requisitos de comodidad para la vista. Las bombillas LED de Philips no solo proporcionan una luz confortable, sino que se mantienen así durante toda su vida útil, ofreciendo una calidad de luz, un flujo luminoso y un color constantes durante más de una década. Pásate a

la luz que no cansa la vista. Tus ojos te lo agradecerán.

## Material metálico de gran calidad

Material metálico duradero y atractivo que aporta un acabado sólido.

## Vida útil prolongada de hasta 20.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 20.000 horas.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: blanco
- Material: plástico

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: Sí
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No
- Pieza central: Sí

## Características de la luz

- Ángulo de apertura: 36 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

## Varios

- Diseñada especialmente para: Funcional
- Tipo: Foco

## Dimensiones y peso del producto

- Longitud reducida: 7 cm
- Anchura reducida: 7 cm
- Altura: 4,2 cm
- Longitud: 8,5 cm
- Peso neto: 0,076 kg
- Distancia empotrada: 1,5 cm
- Anchura: 8,5 cm

## Servicio

- Garantía: 2 años

## Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 20.000 hora(s)
- Diámetro: 85 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 380
- Color de la luz: 2700
- Red eléctrica: 220-240
- Luminaria regulable: No
- LED: Sí
- LED integrado: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 4.5
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

## Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699755768
- Peso neto: 0,076 kg
- Peso bruto: 0,101 kg
- Altura: 9,000 cm
- Longitud: 6,000 cm
- Anchura: 9,800 cm
- Número de material (12NC): 929002374620



Fecha de emisión:  
2021-09-13  
Versión: 0.292

© 2021 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)