

# PHILIPS

Uvučena  
reflektorska svjetiljka

Funkcionalno

TARAGON SL262

Bijela

8718699755768



## Ugodno LED svjetlo koje je blago za vaše oči

LED rasvjetna tijela Philips daju svjetlost koja je dizajnirana za ugodu očiju.

### **Jednostavnost doživljaja**

- Odaberite kako će i gdje padati svjetlo uz ove prilagodljive modularne svjetiljke.

### **Vrhunska kvaliteta**

- EyeComfort – osvjetljenje koje godi očima

### **Materijal i završna obrada**

- Materijal od visokokvalitetnog metala

### **Trajnost**

- Dug radni vijek, do 20.000 sati

# Istaknute znač.

## Prilagodljiva modularna svjetiljka Ugodno za oči

Svjetlo loše kvalitete može prouzročiti naprezanje očiju. Budući da mnogo vremena provodimo u zatvorenom prostoru, pravilno osvjetljenje doma danas je važnije no ikad. Naši proizvodi ispitani su u strogim uvjetima na titranje, stroboskopski efekt, bljeskanje, renderiranje boja i efekte prigušivanja

kako bi se osiguralo da zadovoljavaju zahtjeve standarda EyeComfort. LED žarulje tvrtke Philips ne samo da pružaju ugodnu rasvjetu, već zadržavaju kvalitetu svjetla tijekom čitavog vijeka trajanja, pružajući konstantnu razinu kvalitete, postojanosti i boje osvijetljenja na vremensko razdoblje dulje od deset

godina. Prebacite se na svjetlo koje godi vašim očima, bit će vam zahvalne.

**Materijal od visokokvalitetnog metala**  
Izdržljiv i atraktivan metalni materijal za snažnu završnu obradu.

## Dug radni vijek, do 20.000 sati

LED tehnologija tvrtke Philips produžuje radni vijek proizvoda do 20.000 sati.

# Specifikacije

## Dizajn i završna obrada

- Boja: bijela
- Materijal: plastika

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Da
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne
- Glavno rasvjetno tijelo: Da

## Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 36 stupnjevi
- Indeks uzvratu boje (CRI): 80

## Razno

- Posebno dizajnirana za: Funkcionalno
- Vrsta: Reflektorska svjetiljka

## Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina proreza: 7 cm
- Širina proreza: 7 cm
- Visina: 4,2 cm
- Dužina: 8,5 cm
- Neto težina: 0,076 kg
- Uvučeni dio: 1,5 cm
- Širina: 8,5 cm

## Servis

- Jamstvo: 2 godine

## Tehničke specifikacije

- Vijek upotrebe do: 20.000 sat(i)
- Promjer: 85 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 380
- Boja svjetla: 2700
- Mrežno napajanje: 220-240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- LED: Da
- Ugrađeni LED: Da
- Snaga žarulje u kompletu: 4.5
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: II. klasa

## Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699755768
- Neto težina: 0,076 kg
- Bruto težina: 0,101 kg
- Visina: 9,000 cm
- Dužina: 6,000 cm
- Širina: 9,800 cm
- Broj materijala: (12 NC): 929002374620



Datum izdavanja:  
2021-11-23  
Verzija: 0.308

© 2021 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)