

PHILIPS

Iebūvējams
virziena gaismeklis

Funkcionāls

TARAGON SL262

Balts

8718699755768



Patīkama un acis saudzējoša LED gaismā

Philips LED gaismekļi rada gaismu, kas saudzē jūsu acis.

Viegli piedzīvot

- Izmantojot šos regulējamus modulāros gaismekļus, izvēlieties, gaismas izstarošanas veidu un virzienu.

Izcila kvalitāte

- EyeComfort — acīm tīkams apgaismojums

Materiāls un apdare

- Augstas kvalitātes metāla materiāls

Izturība

- Ilgs kalpošanas laiks – līdz 20 000 stundām

Izceltie produkti

Pielāgojams modulārais gaismeklis Komforts acīm

Sliktas kvalitātes apgaismojums var veicināt acu nogurumu. Daudzi no mums uzturas iekštelpās, tādēļ ir īpaši svarīgi nodrošināt savās mājās atbilstošu apgaismojumu. Mūsu izstrādājumiem tiek piemēroti strikti pārbaudes kritēriji, tostarp attiecībā uz mirgoņu, stroboskopisko efektu, atspulgu, krāsu atveidi un krāsas

maiņas efektu, lai nodrošinātu to atbilstību EyeComfort prasībām. Philips LED spuldzes ne tikai izstaro patīkamu gaismu, bet arī saglabā to visā darbmūža laikā, tādējādi vismaz desmit gadus nodrošinot nemainīgu gaismas kvalitāti, izstarošanu un krāsas. Izmantojiet acīm tīkamu apgaismojumu. Jūsu acis jums par to pateiksies.

Augstas kvalitātes metāla materiāls
Izturīgs un pievilcīgs metāla materiāls uzticamai apdarei.

Ilgs kalpošanas laiks – līdz 20 000 stundām

Philips LED tehnoloģija pagarina izstrādājuma kalpošanas laiku līdz 20 000 stundām.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: plastmasa

Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Jā
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē
- Centrālā daļa: Jā

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 36 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi

- Radīts tieši: Funkcionāls
- Tips: Virziena gaismeklis

Produkta izmēri un svars

- Izgriezuma garums: 7 cm
- Izgriezuma platums: 7 cm
- Augstums: 4,2 cm
- Garums: 8,5 cm
- Neto svars: 0,076 kg
- Nišas iegrime: 1,5 cm
- Platums: 8,5 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 20 000 stundas
- Diametrs: 85 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 380
- Gaismas krāsa: 2700
- Elektrotīkla strāva: 220-240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- LED: Jā
- Iebūvēta LED: Jā
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 4.5
- IP kods: IP 20
- Aizsardzības klase: II klase

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699755768
- Neto svars: 0,076 kg
- Bruto svars: 0,101 kg
- Augstums: 9,000 cm
- Garums: 6,000 cm
- Platums: 9,800 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929002374620



Izlaides datums:
2021-06-16
Versija: 0.259

© 2021 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com