

PHILIPS

Vgradni reflektor

Funkcionalno

TARAGON SL262

Bela

8718699755768



Prijetna svetloba LED, ki je prijazna do oči.

Philipsova svetila LED zagotavljajo svetlobo, zasnovano za udobje vaših oči.

Preprosta uporaba

- S temi nastavljivimi modularnimi svetilkami lahko izberete, kam in na kakšen način bo padala svetloba.

Vrhunska kakovost

- Tehnologija EyeComfort – svetloba, ki je prijazna do oči

Material in končna obdelava

- Visokokakovosten kovinski material

Trpežnost

- Dolga življenjska doba do 20.000 ur

Značilnosti

Nastavljiva modularna svetilka Udobje oči

Nizka kakovost svetlobe lahko utruja oči. Ker veliko časa preživimo v zaprtih prostorih, je ustrezna razsvetlitev doma bolj pomembna kot kadarkoli prej. Naši izdelki izpolnjujejo stroga preizkusna merila, vključno z migetanjem, utripanjem, bleščanjem, prikazom barv in zatemnjeno svetlobo, da se zagotovi

skladnost z zahtevami tehnologije EyeComfort (udobje oči). Ne samo, da Philipsove sijalke LED poskrbijo za udobno svetlobo, ampak ostanejo takšne skozi celotno življenjsko dobo in dlje kot desetletje zagotavljajo dosledno kakovost svetlobe, svetilnost in barvo. Odločite se za svetlobo, ki je prijazna do oči. Vaše oči vam bodo hvaležne.

Visokokakovosten kovinski material

Trajen in privlačen kovinski material z vzdržljivo končno obdelavo.

Dolga življenjska doba do 20.000 ur

Philipsova tehnologija LED življenjsko dobo vašega izdelka podaljša na do 20.000 ur.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: bela
- Material: plastika

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Da
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne
- Osrednji predmet: Da

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 36 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Razno

- Posebej zasnovano za: Funkcionalno
- Tip: Reflektor

Dimenzije in teža embalaže

- Neto teža: 0,076 kg

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina odprtine za izrez: 7 cm
- Širina odprtine za izrez: 7 cm
- Višina: 4,2 cm
- Dolžina: 8,5 cm
- Neto teža: 0,076 kg
- Dolžina vgradnega dela: 1,5 cm
- Širina: 8,5 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 20.000 h
- Premer: 85 mm
- Skupna svetilnost v luminih, nosilec: 380
- Barva svetlobe: 2700
- Omrežno napajanje: 220-240
- LED: Da
- Vgrajen LED: Da
- Moč priložene sijalke: 4.5
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred II

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699755768
- Bruto teža: 0,101 g
- Višina: 9,000
- Dolžina: 6,000
- Širina: 9,800
- Številka materiala (12NC): 929002374620



Datum izdaje: 2023-11-10
Različica: 0.379

© 2023 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com