PHILIPS

Upotettava kohdevalaisin

Toiminnallinen

TARAGON SL262

Nickle



8718699755782



Miellyttävä LED-valo hemmottelee silmiäsi

Philipsin LED-valaisimien valo on suunniteltu ennen kaikkea silmien mukavuutta ajatellen.

Helppo nauttia
- Valitse näiden säädettävien modulaaristen valaisimien avulla, miten ja minne valo osuu.

Ensiluokkainen laatu
- EyeComfort – silmille mukavaa valoa

Materiaali ja viimeistely
- Laadukas metallimateriaali

Kestävyys
- Käyttöikä jopa 20 000 tuntia

Kohokohdat

Säädettävä modulaarinen valaisin Eyecomfort
Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät aikaa sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit muun muassa välkynnän, stroboskooppisen ilmiön, häikäisyn, värintoiston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota miellyttävää valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

Laadukas metallimateriaali
Kestävä ja näyttävä metallimateriaali takaa vankan viimeistelyn.

Käyttöikä jopa 20 000 tuntia
Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöikään jopa 20 000 tuntiin.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus
- Väri: nikkeli
- Materiaali: muovi

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Säädettävä spotti: Kyllä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Keskipiste: Kyllä

Valon ominaisuudet
- Keilakulma: 36 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80

Yleistä
- Suunniteltu erityisesti: Toiminnallinen
- Tyyppi: Kohdevalaisin

Pakkauksen mitat ja paino
- Nettopaino: 0,076 kg

Tuotteen mitat ja paino
- Aukon pituus: 7 cm
- Aukon leveys: 7 cm
- Korkeus: 4,2 cm
- Pituus: 8,5 cm
- Nettopaino: 0,076 kg
- Upotussyvyys: 1,5 cm
- Leveys: 8,5 cm

Huolto
- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot
- Käyttöikä jopa: 20 000 tuntia
- Halkaisija: 85 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 380
- Valon väri: 2700
- Verkkovirta: 220-240
- LED: Kyllä
- Kiinteä LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 4.5
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II

Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote: 8718699755782
- Bruttopaino: 0,101 g
- Korkeus: 9,000
- Pituus: 6,000
- Leveys: 9,800
- Materiaalitunnus (12NC): 929002374720

8718699755782

Julkaisupäivä: 2023-11-08
Versio: 0.380

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com