

PHILIPS

Süllyesztett
szpotlámpa

Funkcionális

TARAGON SL262

Nikkel



8718699755782



Kellemes LED-világítás szemkímélő fénnnyel

A Philips LED-es lámpatestek a szem számára kényelmes fényt bocsátanak ki.

Egyszerűen használható

- Ezekkel a moduláris fényforrásokkal beállítható, hogyan és hová essen a fény.

Prémium minőség

- EyeComfort - a fény, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.

Anyag és felületkezelés

- Kiváló minőségű fém anyag

Tartósság

- Hosszú, akár 20 000 órás élettartam

Fénypontok

Beállítható moduláris fényforrás Eyecomfort

A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltéren töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy

termékeink megfelelnek az Eyecomfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek.

Hosszú, akár 20 000 órás élettartam

A Philips LED-technológia a termék élettartamát akár 20 000 órára is meghosszabbítja.

Kiváló minőségű fém anyag

Ellenálló és vonzó megjelenésű anyag a kiváló megjelenésért.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: nikkal
- Anyag: műanyag

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejtű spotlámpa: Igen
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem
- Központi elem: Igen

A fény jellemzői

- A fény sugar szöge: 36 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Funkcionális
- Típus: Szpotlámpa

A termék méretei és tömege

- Kivágás hossza: 7 cm
- Kivágás szélessége: 7 cm
- Magasság: 4,2 cm
- Hosszúság: 8,5 cm
- Nettó tömeg: 0,076 kg
- Süllyesztett távolság: 1,5 cm
- Szélesség: 8,5 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 20 000 h
- Átmérő: 85 mm
- A lámpa teljes fényárama: 380
- Színhőmérséklet: 2700
- Hálózati tápellátás: 220-240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 4.5
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: Class II

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718699755782
- Nettó tömeg: 0,076 kg
- Bruttó tömeg: 0,101 kg
- Magasság: 9,000 cm
- Hosszúság: 6,000 cm
- Szélesség: 9,800 cm
- Anyagszám (12NC): 929002374720



Kiadás dátuma:
2021-09-23
Verzió: 0.292

© 2021 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.