

PHILIPS

Inbouwspot

Functioneel

TARAGON SL262

Nikkel



8718699755782



Comfortabel LED-licht dat aangenaam is voor uw ogen

Philips LED-verlichting levert licht dat is ontworpen voor het comfort van uw ogen.

Gemakkelijk te ervaren

- Met deze verstelbare modulaire lampen kies je zelf waar en hoe het licht valt.

Eersteklas kwaliteit

- EyeComfort - licht dat prettig voor de ogen is

Materiaal en afwerking

- Hoogwaardig metaal

Prestaties

- Lange levensduur tot wel 20.000 uur

Kenmerken

Verstelbare modulaire lamp Eyecomfort

Licht van slechte kwaliteit kan zorgen voor vermoeide ogen. We spenderen allemaal veel tijd binnen door, daarom is het belangrijker dan ooit dat uw huis goed verlicht is. Onze producten voldoen aan de strengste testcriteria voor onder andere flikkering, stroboscoopeffecten, verblinding,

kleurweergave en dimeffecten, zodat ze voldoen aan de EyeComfort-eisen. Philips LED-lampen geven niet alleen comfortabel licht, maar blijven dat ook doen gedurende hun hele levensduur. Ze geven meer dan tien jaar consistente lichtkwaliteit, uitvoer en kleur. Stap over naar licht dat prettig voor de ogen is. Uw ogen zullen u dankbaar zijn.

Hoogwaardig metaal

Duurzaam en aantrekkelijk metaal voor een sterke afwerking.

Lange levensduur tot wel 20.000 uur

Dankzij Philips LED-technologie gaat uw product tot wel 20.000 uur mee.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: nikkel
- Materiaal: kunststof

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Draaibare spot: Ja
- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee
- Middenstuk: Ja

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 36 graden
- Kleurweergave-index (CRI): 80

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Functioneel
- Type: Spot

Afmetingen en gewicht verpakking

- Nettogewicht: 0,076 kg

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte inbouwopening: 7 cm
- Diameter inbouwopening: 7 cm
- Hoogte: 4,2 cm
- Lengte: 8,5 cm
- Nettogewicht: 0,076 kg
- Inbouwfstand: 1,5 cm
- Breedte: 8,5 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Levensduur tot: 20.000 hr
- Diameter: 85 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 380
- Lichtkleur: 2700
- Netspanning: 220-240
- LED: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Wattage meegeleverde lamp: 4.5
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse II

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8718699755782
- Brutogewicht: 0,101 g
- Hoogte: 9,000
- Lengte: 6,000
- Breedte: 9,800
- Materiaalnummer (12NC): 929002374720



Publicatiedatum:
2023-11-09
Versie: 0.380

© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com